


產品資料表

規格



Harmony XB5, 抗菌平頭安裝按鈕頭, 塑膠, 藍色, 用於銘牌插入, Ø30, 彈簧復歸, 深灰色擋板

ZB5FA68

主要訊息

產品範圍	Harmony XB5
產品或元件類別	照光按鈕頭
設備短名稱	ZB5
產品相容性	通用LED
擋板材料	深灰色塑膠
安裝直徑	30.5 mm
每組銷售單位	1
頭部類別	嵌入式
信號單元頭形狀	圓形
操作符類別	彈簧復歸
操作員配置	藍色 平頭, 無標記
操作員附加資訊	用於插入圖例

補充訊息

CAD總寬度	37 mm
CAD總高度	37 mm
CAD總深度	30 mm
淨重	0.017 kg
耐高壓墊圈	7000000 Pa 在 55 °C, 距離: 0.1 m
機械耐久性	10000000 周
主組	照光按鈕
產品組	帶圖例插入器的平頭按鈕
色蓋/操作部或鏡片顏色	藍色
標記	無標記

電氣構成代碼	M1 6 單個 前面安裝 有 整組LED M2 6 單雙 前面安裝 有 整組LED M6 2 單個 前面安裝 有 整組LED和變壓器 M10 2 單個 前面安裝 有 整組LED MF1 2 單個 前面安裝 有 整組LED C4 6 單雙 前面安裝 C14 2 單個 前面安裝 SF2 2 單個 前面安裝 C3 6 單個 前面安裝 有 整組LED
--------	--

環境

此文件為Schneider Electric的財產，未經許可不得複製、分發或公開。所有權利保留。© 2024 Schneider Electric

防護處理	TC
儲存環境溫度	-40...70 °C
運行環境空氣溫度	-40...70 °C
過電壓類別	等級II 符合 IEC 60536
IP防護等級	IP66 符合 IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
NEMA防護等級	NEMA 13 NEMA 4X
IK防護等級	IK03 conforming to IEC 62262
標準	IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 GB 14048.5 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 no 14 UL 508 IEC 60947-1 JIS C8201-1
產品認證	DNV 勞埃德船級社 UL認證 GL CSA BV
抗振	5 gn (f= 2...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗衝擊	30 gn (持續時間 = 18 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27 50 gn (持續時間 = 11 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27

包裝單位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5.08 cm
Package 1 Width	4.318 cm
Package 1 Length	9.144 cm
Package 1 Weight	27.216 g



Green Premium™标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低品

产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)



透明



RoHS/REACH

福祉績效

- ✓

不含 Reach 高度關切物質
- ✓

不含有毒重金屬
- ✓

不含汞
- ✓

Rohs 除外項目相關資訊

是

認證與標準

Reach 法規	REACH 聲明
Eu Rohs 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內) EU RoHS 聲明
中國 Rohs 規定	中國 RoHS 聲明
環境聲明	產品環境設定檔
循環概況	壽命結束資訊