

Hoja de características del producto

Características

LC2D115P7

TeSys D - Contactor inversor 3P AC-3 - ≤ 440 V
115 A - bobina 230 V CA



Principal

Gama	TeSys
Nombre del producto	TeSys D
Tipo de producto o componente	Contactador de inversión
Nombre corto del dispositivo	LC2D
Aplicación del contactor	Control del motor Carga resistiva
Categoría de empleo	AC-1 AC-3
Presentación del dispositivo	Premontada con barra de bus inversora
Número de polos	3P
Composición de los polos de contacto	3 NA
[Ue] Tensión nominal de empleo	≤ 300 V CC para circuito de alimentación ≤ 1000 V AC 25...400 Hz para circuito de alimentación
[Ie] Corriente nominal de empleo	200 A (≤ 60 °C) en Ue ≤ 440 V CA AC-1 para código de fecha de fabricación circuito de alimentación 115 A (≤ 60 °C) en Ue ≤ 440 V CA AC-3 para código de fecha de fabricación circuito de alimentación
Potencia del motor en kW	30 kW en 220...230 V AC 50/60 Hz 55 kW en 380...400 V AC 50/60 Hz 65 kW en 1000 V AC 50/60 Hz 75 kW en 500 V AC 50/60 Hz 80 kW en 660...690 V AC 50/60 Hz 59 kW en 415...440 V CA 50/60 Hz
Potencia del motor en HP	30 hp en Ue 200/208 V CA 50/60 Hz para código de fecha de fabricación 3 fases motor cable maxi 40 hp en Ue 230/240 V CA 50/60 Hz para código de fecha de fabricación 3 fases motor cable maxi 75 hp en Ue 460/480 V CA 50/60 Hz para código de fecha de fabricación 3 fases motor cable maxi 100 hp en Ue 575/600 V CA 50/60 Hz para código de fecha de fabricación 3 fases motor cable maxi
Tipo de circuito de control	CA 50/60 Hz
[Uc] tensión de circuito de control	230 V CA 50/60 Hz
Composición de los contactos auxiliares	1 NA + 1 NC
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	8 kV de acuerdo con IEC 60947

Categoría de sobretensión	III
[Ith] Corriente térmica convencional	200 A en $\leq 60^{\circ}\text{C}$ para circuito de alimentación
Irms poder de conexión nominal	1260 A en 440 V para circuito de alimentación de acuerdo con IEC 60947 140 A CA para circuito de señalización de acuerdo con IEC 60947-5-1 250 A CC para circuito de señalización de acuerdo con IEC 60947-5-1
Poder de corte asignado	1100 A en 440 V para circuito de alimentación de acuerdo con IEC 60947
[Icw] Corriente temporal admisible	1100 A $\leq 40^{\circ}\text{C}$ 1 s circuito de alimentación 100 A 1 s circuito de señalización 120 A 500 ms circuito de señalización 140 A 100 ms circuito de señalización 250 A $\leq 40^{\circ}\text{C}$ 10 min circuito de alimentación 550 A $\leq 40^{\circ}\text{C}$ 1 min circuito de alimentación 950 A $\leq 40^{\circ}\text{C}$ 10 s circuito de alimentación
Fusible asociado	200 A gG en $\leq 690\text{ V}$ coordinación tipo 2 para circuito de alimentación 250 A gG en $\leq 690\text{ V}$ coordinación tipo 1 para circuito de alimentación 10 A gG para circuito de señalización acorde a IEC 60947-5-1
Impedancia media	0.6 mOhm en 50 Hz - Ith 200 A para circuito de alimentación
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	1000 V para circuito de alimentación de acuerdo con IEC 60947-4-1 600 V para circuito de alimentación certificaciones CSA 600 V para circuito de alimentación certificaciones UL 690 V para circuito de señalización de acuerdo con IEC 60947-1 600 V para circuito de señalización certificaciones CSA 600 V para circuito de señalización certificaciones UL
Durabilidad eléctrica	0.95 Mciclos 115 A AC-3 $\leq 440\text{ V}$ 0.8 Mciclos 200 A AC-1 $\leq 440\text{ V}$
Potencia disipada por polo	24 W AC-1 7.9 W AC-3
Cubierta protectora	Con
Tipo de enclavamiento	Eléctrico Mecánico
Soporte de montaje	Placa Carril
Normas	CSA C22.2 No 14 EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 UL 508
Certificaciones de producto	UL CSA CCC EAC GL BV DNV RINA
Conexiones - terminales	Circuito de control (pedido por separado) Bornas tornillo 2 cable(s) 1...2,5 mm ² - rigidez del cable Flexible - sin terminal Circuito de control (pedido por separado) Bornas tornillo 2 cable(s) 1...2,5 mm ² - rigidez del cable Flexible - con terminal Circuito de control (pedido por separado) Bornas tornillo 2 cable(s) 1...2,5 mm ² - rigidez del cable sólido - sin terminal Circuito de control (pedido por separado) Bornas tornillo 1 cable(s) 1...2,5 mm ² - rigidez del cable Flexible - con terminal Circuito de control (pedido por separado) Bornas tornillo 1 cable(s) 1...2,5 mm ² - rigidez del cable Flexible - sin terminal Circuito de control (pedido por separado) Bornas tornillo 1 cable(s) 1...2,5 mm ² - rigidez del cable sólido - sin terminal Circuito de alimentación : conector 1 cable(s) 10...120 mm ² - tipo de cable: Flexible - sin extremo de cable Circuito de alimentación : conector 2 cable(s) 10...50 mm ² - tipo de cable: Flexible - sin extremo de cable Circuito de alimentación : conector 1 cable(s) 10...120 mm ² - tipo de cable: Flexible - con extremo de cable Circuito de alimentación : conector 2 cable(s) 10...50 mm ² - tipo de cable: Flexible - con extremo de cable Circuito de alimentación : conector 1 cable(s) 10...120 mm ² - tipo de cable: sólido - sin extremo de cable Circuito de alimentación : conector 2 cable(s) 10...50 mm ² - tipo de cable: sólido - sin extremo de cable

	Circuito de alimentación : conector 2 cable(s) 10...50 mm ² - tipo de cable: sólido - sin extremo de cable
Par de apriete	Circuito de control (pedido por separado) 1,2 Nm - en Bornas tornillo - con destornillador plano Ø 6 Circuito de control (pedido por separado) 1,2 Nm - en Bornas tornillo - con destornillador Philips nº 2 Circuito de alimentación : 12 N.m - sobre conector hexagonal 4 mm
Duración de maniobra	6...20 ms apertura 20...50 ms cierre
Nivel de fiabilidad de seguridad	B10d = 1369863 ciclos contactor con carga nominal de acuerdo con EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 ciclos contactor con carga mecánica de acuerdo con EN/ISO 13849-1
Durabilidad mecánica	8000000 ciclos
Rango de operación	2400 cyc/h en ≤ 60 °C

Complementario

Característica de la bobina	Con diodo de limitador de pico bidireccional integrado
Límites de tensión del circuito de control	0.3...0.5 Uc desconexión en 55 °C, CA 50/60 Hz 0.8...1.15 Uc operativa en 55 °C, CA 50/60 Hz
Consumo a la llamada en VA	280...350 VA en 20 °C (cos φ 0.8) 60 Hz 280...350 VA en 20 °C (cos φ 0.8) 50 Hz
Consumo de mantenimiento en VA	2...18 VA en 20 °C (cos φ 0.3) 60 Hz 2...18 VA en 20 °C (cos φ 0.3) 50 Hz
Disipación de calor	3...8 W en 50/60 Hz
Tipo de contactos auxiliares	Tipo unido mecánicamente (1 NA + 1 NC) acorde a IEC 60947-5-1 Tipo contacto espejo (1 NC) acorde a IEC 60947-4-1
Frecuencia del circuito de señalización	25...400 Hz
Corriente mínima de conmutación	5 mA para circuito de señalización
Tensión mínima de conmutación	17 V para circuito de señalización
Tiempo de no superposición	1.5 ms en desexcitación (entre o contacto a y NC) 1.5 ms en excitación (entre o contacto a y NC)
Resistencia de aislamiento	> 10 MOhm para circuito de señalización

Entorno

Grado de protección IP	IP20 cara frontal coordinación IEC 60529
Tratamiento de protección	TH de acuerdo con IEC 60068-2-30
Grado de contaminación	3
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-60...80 °C
Temperatura ambiente admisible alrededor del dispositivo	-40...70 °C a Uc
Altitud máxima de funcionamiento	3000 m sin reducción temperatura
Resistencia al fuego	850 °C de acuerdo con IEC 60695-2-1
Resistencia a las llamas	V1 de acuerdo con UL 94
Resistencia mecánica	Vibraciones contactor abierto 2 Gn, 5...300 Hz Vibraciones conector cerrado 4 Gn, 5...300 Hz Impactos conector cerrado 15 Gn para 11 ms Impactos contactor abierto 6 Gn para 11 ms
Altura	158 mm
Anchura	266 mm
Profundidad	148 mm
Peso del producto	6.35 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible	Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 0932 - Declaración de conformidad de Schneider Electric  Declaración de conformidad de Schneider Electric
REACH	La referencia no contiene SVHC

La referencia no contiene SVHC

Perfil ambiental del producto

Disponible

 [Perfil medioambiental](#)

Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto

DISPONIBLE

 [Manual de gestión residuos](#)

Información Logística

País de Origen

República Checa

Garantía contractual

Warranty period


18 months

Hoja de características del producto

Dimensions Drawings

LC2D115P7

Dimensions




LC2 or 2 x LC1	a	c	e1	e2	G
D115 and D150	266	148	56	18	242/256
c, e1 and e2: including cabling.					

Hoja de características del producto

Connections and Schema

Wiring



Hoja de características del producto

Motor Starter BOM

LC2D115P7

Our Proposal - Type 1 : Circuit Breaker + Contactor for Motor Power 55 kW and 415 VAC

Motor Power (kW)	Icu (kA)	Breaker	Contactor
55	35	 GV7RE150	 LC2D115P7

Non contractual pictures. Type 1 coordination requires that in a short-circuit condition, the contactor or starter must not present any danger to personnel or installations and must not be able to resume operation without repair or the replacement of parts.