

Données techniques


23026EAW33C3


Roulements à rotule sur rouleaux



ULTAGE®

VISUEL(S)





DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	130 mm
D - Diamètre Extérieur	200 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	52 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure	146 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure	182,6 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	2 mm
Nb de trous de lubrification	3
b - Largeur rainure	8,91 mm
k - Diamètre trou	4 mm
Classe de Jeu Radial	C3
Masse	5,81 kg

PERFORMANCE PRODUIT



PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité charge dynamique	565000000 mN
C0 - Capacité Charge Statique	721000000 mN
Cu - Charge limite à la fatigue	75300000 mN
e - Coefficient	0.22
Y0 - Coefficient charge statique axiale	2.94
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur	3.01
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur	4.48
N ref - Vitesse thermique de référence	18000 °/s
N lim - Vitesse limite Mécanique	21600 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	233,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	473,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	138,8 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	191,2 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement	2 mm



INDUSTRIE - COEFFICIENT DE CALCUL

Charge radiale dynamique équivalente

$P = X.Fr + Y.Fa$

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	Y1	0.67	Y2

Charge radiale statique équivalente

$P0 = X0.Fr + Y0.Fa$

X0	Y0
1	Y0

Les valeurs de e, Y1, Y2 et Y0 sont indiquées dans le tableau ci-dessus.

