

## Adattatore di prova - PAI-4-FIX YE - 3032745

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.  
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Adattatore di prova, per spina di prova da 4 mm e morsetti con passo da 8,2 mm, colore: giallo

### I vantaggi

- Collegate e fissate in sicurezza nel posto desiderato all'interno del vano funzionale
- Adattatore di prova per l'alloggiamento di spine di prova di sicurezza con diametro 4 mm



### Dati commerciali

Pezzi/conf.	10 PZ
Quantità di ordinazione minima	10 PZ
GTIN	 4 046356 280327
GTIN	4046356280327
Peso per pezzo (confezione esclusa)	2,404 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	Polonia
Sales Key	BE2Z3X

### Dati tecnici

#### Dimensioni

Altezza	51,5 mm
Lunghezza	5,8 mm
Larghezza	5,8 mm
Diametro	5,8 mm
Diametro connettore	2,4 mm

#### Generalità

Nota	Nello stato inserito protezione delle dita contro i contatti diretti accidentali a norma DIN EN 50274
	Non inserire sotto tensione

# Adattatore di prova - PAI-4-FIX YE - 3032745

## Dati tecnici

### Generalità

	Accessorio per la verifica con blocco in posizione, indicato quindi solo per essere inserito una volta
Colore	giallo

Materiale	PA
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C
Tensione massima	250 V
Corrente di carico massima	10 A
Cicli di manovra	1

### Normative e prescrizioni

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"

## Classifiche

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141127
eCl@ss 4.1	27141127
eCl@ss 5.0	27141127
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27440313
eCl@ss 8.0	27440313
eCl@ss 9.0	27440313

### ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC002255
ETIM 5.0	EC002255
ETIM 6.0	EC002255

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
-------------	----------

## Adattatore di prova - PAI-4-FIX YE - 3032745

### Classifiche

#### UNSPSC

UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	39121410

### Omologazioni

#### Omologazioni

---

#### Omologazioni

EAC

---

#### Omologazioni Ex

---

#### Dettagli omologazione

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

---