



FAG

UCP205-16 [🔗](#)

Palier à semelle

Paliers à semelle UCP, corps de palier en fonte, à semelle longue, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité RSR

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Matériaux	GG	Grey cast iron
tolérance logement	J7	Couple normal

dimensions principale & données de performance

d	25,4 mm	Alésage
L	140 mm	Longueur totale
H ₂	71 mm	Hauteur
C _r	14.900 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	7.800 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	410 N	Limite à la fatigue, radiale
≈m	0,79 kg	Poids

Cotes de montage

J	105 mm	Distance trous de fixation
N	13 mm	Largeur (rainure)
N ₁	19 mm	Longueur (rainure)



Dimensions

H	36,5 mm	Distance axe arbre
A	38 mm	Largeur (base)
H ₁	15 mm	Hauteur (base)
B	34,1 mm	Width
S ₁	19,8 mm	Distance of raceway to locking collar
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrification

information additionnelle

P205	Corps de palier
UC205-16	Désignation roulement

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.