

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



DIN导轨壳体，带金属脚扣的全套壳体，超薄型设计，不带通风栅，宽度: 45.2 mm，高度: 85 mm，深度: 69.55 mm，颜色: 浅灰 (类似 RAL 7035)，交叉连接: DIN导轨总线连接器（可选），横向连接器的位置编号: 5

优势

- 轻松安装
- 提供6.2 mm ... 90 mm范围内的各种总宽度，可模块化扩展
- 连接技术多样
- 可以安装在DIN导轨上
- 可选DIN导轨安装型总线连接器和电源连接器系统
- 透明前盖板可转动


商业数据

订货号	2869375
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	ACHABA
产品关键代码	ACHABA
目录页面	页码688 (C-1-2013)
GTIN	4017918975104
单件重量（含包装）	57.86 g
单件重量（不含包装）	48.005 g
原产地	DE

技术数据

说明	
组装说明	请参阅下载区内的应用说明。
推荐	总线连接器接触片的材料，电镀金（硬金）

产品属性	
产品类型	壳体
外壳类型	DIN导轨壳体
壳体系列	ME-MAX
产品系列	ME MAX 45..
类型	下部壳体不带通风槽，带模块盖板
最大位数	40 (针距: 3.5 mm)
	32 (针距: 5 mm)
	24 (针距: 7.25 mm/7.5 mm)
行数	2
	2
型号	带金属脚扣的全套壳体，超薄型设计
带通风口	否

尺寸	
尺寸图	
宽度	45.2 mm
高度	85 mm
深度	69.55 mm
从DIN导轨顶部边缘起的深度	62.92 mm

PCB设计	
PCB板厚度	1.4 mm ... 1.8 mm

材料规格	
颜色 (外壳)	浅灰 (RAL 7035)
阻燃等级，符合UL 94	V0
CTI符合IEC 60112	600
外壳材料	PA
表面特性	未处理

环境和真实条件

功耗 单壳体 用于 20 °C	
环境温度	20 °C
降低因数	1
安装位置	垂直
功耗	6.6 W
功耗 单壳体 用于 30 °C	
环境温度	30 °C
降低因数	0.91
安装位置	垂直
功耗	6 W
功耗 单壳体 用于 40 °C	
环境温度	40 °C
降低因数	0.81
安装位置	垂直
功耗	5.3 W
功耗 单壳体 用于 50 °C	
环境温度	50 °C
降低因数	0.7
安装位置	垂直
功耗	4.6 W
功耗 单壳体 用于 60 °C	
环境温度	60 °C
降低因数	0.57
安装位置	垂直
功耗	3.8 W
功耗 单壳体 用于 70 °C	
环境温度	70 °C
降低因数	0.49
安装位置	垂直
功耗	3.2 W
振动测试	
规格	IEC 60068-2-6:2007-12
频率	10 - 150 - 10 Hz
扫描速率	1倍频程/分钟
振幅	0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz)
加速度	2g (58.1 Hz ... 150 Hz)
每轴的测试周期	2.5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴

ME MAX 45 SF G 2-2 KMGY - 电子模块外壳



2869375

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2869375>

机械强度/滚桶

规格	DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03
下降高度	50 cm
频率	10

冲击

规格	IEC 60068-2-27:2008-02
脉冲波形	半弦
加速度	15g
电击时间	11 毫秒
每个方向的电击次数	3
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向)

防护等级 (IP代码)

规格	IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08
----	---

环境条件

要达到的最大IP编码	IP20
环境温度 (运行)	-40 °C ... 105 °C (根据功率损耗)
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 55 °C
环境温度 (组装)	-5 °C ... 100 °C
相对湿度 (存放/运输)	80 %

PCB数据

PCB支架数量	2
PCB安装类型	锁扣
PCB厚度	1.4 mm ... 1.8 mm

安装


安装类型	DIN导轨安装
------	---------

包装规格

包装类型	纸箱包装
外包装类型	纸箱

图纸

尺寸图



用于展示产品项目尺寸的示意图。图中并不是所需的产品。详细信息请见“下载”选项卡下的产品图示。

ME MAX 45 SF G 2-2 KMGY - 电子模块外壳



2869375

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2869375>

认证

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2869375>



UL认证

认证ID: E240868

ME MAX 45 SF G 2-2 KMGY - 电子模块外壳



2869375

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2869375>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190101

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME MAX 45 SF G 2-2 KMGY - 电子模块外壳



2869375

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2869375>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn