






RINGFEDER® Calettatori da esterno - shrink disc

RfN 4061

Serie standard · diviso



d = Diametro interno	L₃ = Larghezza dell'anello	D_G = Filetto
D = Diametro esterno	L_B = Larghezza del semidisco detraibile	σ_v = Tensione di confronto nella spalla del mozzo. Stress totale mozzo (d/d _w) calcolato considerando la tensione tangenziale, radiale torsionale.
d_w = Diametro albero pieno	T_A = Coppia di serraggio massima per le viti di bloccaggio	G_w = Peso
d₁ = Interasse viti di bloccaggio	T = Coppia trasmissibile al valore T _A indicato	T_{max} = Max. coppia trasmissibile
L = Lunghezza totale	F_{ax} = Forza assiale trasmissibile	
L₁ = Lunghezza senza viti	P = Pressione superficiale sul mozzo	
L₂ = Spessore flangia di pressione	n_{Sc} = Numero di viti di bloccaggio	

Dimensioni calettatore											Coppie trasmissibili o forze assiali				Viti di bloccaggio ¹⁾ ISO 4014/4017 - 10.9			
d	x	D	d _w	d ₁	L	L ₁	L ₂	L ₃	L _B	T _A ¹⁾	T	F _{ax}	P	σ _v	n _{Sc}	D _G	G _w	T _{max}
mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm		Nm	Nm	kN	N/mm ²	N/mm ²			kg	Nm
14	x	37	10	24	14,8	12	5	9	9,5	2,4	30	8	278	415	3	M 4*	0,1	37,5
			11								37	8	278	474				46
			12								48	10	278	557				60
16	x	41	12	27	18,5	15	6,25	12	9,5	4	70	15	336	509	4	M 5	0,1	90
			13								90	18	336	575				110
			14								110	20	336	774				130
18	x	44	14	29	18,5	15	6,25	12	9,5	4	90	16	299	459	4	M 5	0,2	110
			15								100	18	299	523				130
			16								120	20	299	705				160
20	x	46	15	32	21	17,5	7	12	11,5	4	110	20	336	462	5	M 5	0,2	140
			16								140	22	336	497				170
			17								160	24	336	580				200
21	x	50	16	36	22,5	19	8	15	11,8	5	200	31	384	534	6	M 5	0,2	250
			17								230	34	384	602				290
			18								260	37	384	746				330

Continua alla pagina successiva

RINGFEDER® Calettatori da esterno - shrink disc

RfN 4061

Serie standard - diviso

Dimensioni calettatore									T _A ¹⁾	Coppie trasmissibili o forze assiali		P	σ _V	Viti di bloccaggio ¹⁾ ISO 4014/4017 - 10.9		G _w	T _{max}	
d	x	D	d _w	d ₁	L	L ₁	L ₂	L ₃		L _B	T			F _{ax}	n _{Sc}			D _G
mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	Nm	kN	N/mm ²	N/mm ²			kg	Nm
24	x	50	19	36	22,5	19	8	15	11,8	5	240	32	336	495	6	M 5	0,2	300
			20								270	35	336	554				340
			21								300	38	336	679				390
30	x	52	24	41,5	26	22,5	9,5	18	12,8	5	350	38	261	390	7	M 5	0,2	450
			25								400	41	261	426				500
			26								440	43	261	492				560
36	x	72	28	52	27,5	23,5	10	18	13,8	12	590	53	303	390	5	M 6	0,5	730
			30								690	58	303	438				860
			31								700	58	303	536				890
38	x	72	29	55	30	26	10,5	21	15,2	12	700	62	295	378	6	M 6	0,5	890
			30								770	65	295	394				970
			31								780	63	295	474				980
40	x	72	30	57	28,5	24,5	10,5	19	14,8	12	720	61	310	375	6	M 6	0,5	900
			31								730	59	310	450				910
			32								790	62	310	460				990
44	x	80	32	63	30	26	11	20	15,3	12	800	63	312	429	7	M 6	0,5	1000
			35								1000	73	312	444				1250
			36								1050	76	312	458				1350
48	x	80	36	68	30	26	11	22	15,8	12	900	65	260	371	7	M 6	0,6	1150
			38								1050	72	260	380				1350
			40								1200	78	260	403				1550
50	x	90	38	70	31,5	27,5	12	22,5	16,3	12	1350	89	314	418	9	M 6	0,9	1650
			40								1500	96	314	433				1900
			42								1700	103	314	467				2150
55	x	100	42	75	34,5	30,5	13	23	17,8	12	1300	78	248	343	8	M 6	1,1	1600
			45								1550	87	248	359				1950
			48								1800	96	248	410				2300
62	x	110	48	86	34,5	30,5	13	23	17,8	12	2400	126	330	407	12	M 6	1,3	3000
			50								2650	133	330	419				3300
			52								2800	136	330	482				3500
68	x	115	50	86	34,5	30,5	13	23,5	17,8	12	1900	95	245	314	10	M 6	1,4	2350
			55								2250	104	245	367				2850
			60								2850	121	245	411				3600
75	x	138	55	100	37,8	32,5	14	25	19,7	30	2650	121	277	377	7	M 8	2,3	3300
			60								3300	139	277	382				4150
			65								4050	158	277	416				5100
80	x	145	60	100	37,8	32,5	14	25	19,7	30	3200	126	259	353	7	M 8	2,5	4000
			65								3900	143	259	358				4900
			70								4600	160	259	392				5750
85	x	155	60	114	45,8	40,5	16	30	23	30	4850	189	325	404	11	M 8	3,5	6050
			65								5800	212	325	407				7250
			70								6800	235	325	427				8500
90	x	155	65	114	44,5	39	17	30	23	30	4800	174	274	353	10	M 8	3,3	6000
			70								6050	195	274	356				7550
			75								7300	215	274	372				9150
95	x	170	65	127	52,5	47,2	19	34	23,5	30	5350	195	275	349	12	M 8	4,7	6700
			70								6750	217	275	349				8450
			75								8150	240	275	355				10200
100	x	170	70	127	52,5	47,2	19	34	25,5	30	6950	202	261	331	12	M 8	4,5	8700
			75								7600	223	261	331				9500
			80								9100	245	261	338				11350
110	x	185	75	145	59,4	53	23	42	28,5	59	8150	259	254	316	10	M 10	6,3	10150
			80								10100	285	254	316				12600
			85								12200	296	254	357				15250

Continua alla pagina successiva

RINGFEDER® Calettatori da esterno - shrink disc

RfN 4061

Serie standard - diviso

Dimensioni calettatore									T _A ¹⁾	Coppie trasmissibili o forze assiali		P	σ _v	Viti di bloccaggio ¹⁾ ISO 4014/4017 - 10.9		G _w	T _{max}
d	x	D	d _w	d ₁	L	L ₁	L ₂	L ₃		T	F _{ax}			n _{Sc}	D _G		
mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	Nm	kN	N/mm ²	N/mm ²			kg	Nm
115	x	185	80							9500	267	243	302	10	M 10	6,1	11850
			90	145	62,4	56	23	42	59	12100	302	243	342				15100
			95							14050	329	243	353				17550
125	x	215	85							11050	300	269	354	12	M 10	8,7	13800
			90	160	60,4	54	23	42	59	13100	327	269	352				16350
			95							15150	355	269	352				18950
140	x	230	95							15100	365	263	336	10	M 12	10,6	18850
			100	175	68	60,5	26	46	100	17550	395	263	335				21900
			105							20000	424	263	335				25000
165	x	290	115							31400	601	280	334	8	M 16	21,7	39300
			120	210	81	71	31	56	250	35500	637	280	335				44400
			125							39400	664	280	348				49250
185	x	330	135							52500	786	246	307	10	M 16	36	65600
			140	236	96,4	86,4	38,2	71	250	57350	828	246	310				71650
			145							62400	870	246	314				78000
195	x	350	140							65950	943	280	332	12	M 16	40	82450
			150	246	96	86	38,2	71	250	77600	1035	280	338				97000
			155							83750	1081	280	345				104700
200	x	350	150							75000	1000	273	326	12	M 16	39	93750
			155	246	96	86	38,2	71	250	81000	1045	273	330				101200
			160							87200	1091	273	337				109000

Altre misure su richiesta

Esempio di ordinazione: RfN 4061

Serie	d	D	Versione
RfN 4061	185	330	
RfN 4061	185	330	N
RfN 4061	110	185	GT
RfN 4061	110	185	GT-N

N = nichelato

GT = diviso

GT-N = diviso - nichelato

¹⁾ Qualità diversa delle viti. ISO 4014/4017 - 8.8¹⁾ Il calettatore GT è fornito senza viti. Coppie di serraggio viti per diametro/classe vedere la tabella.

- Finitura superficiale per albero $R_a \leq 3,2 \mu\text{m}$
- Per tolleranze albero, vedere tabella
- Se si utilizza un albero cavo invece di uno pieno, si prega di contattare il nostro Engineering Team

d _w		ISO	Max. distanza S
superiore a	fino a		mm
6	10	H6/j6	0,011
10	18		0,014
18	30		0,017
30	50	H6/h6	0,032
50	80	H7/g6	0,048
80	120		0,069
120	180		0,079
180	250		0,090
250	315		0,101
315	400		0,111
400	500		0,123
500	630		0,136
630	800		0,154

Soggetto a modifiche tecniche.