

Fiche technique du produit

Spécifications



ClimaSys - ventilateur centrifuge - 550m3/h - 24Vcc - sans grille et filtre

NSYCVF550M24FB

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	ClimaSys
Nom du produit	ClimaSys CV
Type de produit ou équipement	Ventilateur centrifuge sans grille et sans filtre
Application	Renforcé pour l'extérieur
Compatibilité de gamme	Thalassa PHD Spacial S3HD Spacial SFHD
Débit nominal	Débit libre: 550 m3/h at 50 Hz 550 m3/h at 60 Hz
[Us] tension d'alimentation	18...30 V CC
Tension d'entrée	24 V CC
Certification	CE UL conforme à UL 508 A CSA conforme à CSA C22.2 Ecodesign directive 2009/125/EC

Complémentaires

Puissance absorbée	59 W
[In] courant nominal	1,2 A
Niveau sonore <lt/> at	60 dB
Type de roulement	Bille
hauteur	Externe: 223 mm
Largeur	Externe: 223 mm
Profondeur	Externe : 90 mm
Poids du produit	1,7 kg
Couleur	Gris foncé (RAL 7016)
Température ambiante de fonctionnement	-20...50 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C
Pression maximale	450 Pa débit de 0 m³/h
Raccordement	Borne à ressort
Degré de protection IP	IP55 grille: IP44
Composition de l'appareil	1 ventilateur centrifuge 4 vis

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Conditions d'utilisation	L'environnement ambiant doit être relativement propre Le remplacement trop fréquent du filtre doit être évité La température extérieure doit être de 5 °C inf. à la température intérieure Le filtre doit être nettoyé et remplacé régulièrement Les débits dépendent du point de fonctionnement, voir le logiciel ProClima
--------------------------	---

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	16,000 cm
Largeur de l'emballage 1	26,500 cm
Longueur de l'emballage 1	29,000 cm
Poids de l'emballage 1	2,000 kg
Type d'emballage 2	PAM
Nb produits dans l'emballage 2	50
Hauteur de l'emballage 2	95,000 cm
Largeur de l'emballage 2	100,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	113,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Use Better	
 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions
Numéro SCIP	61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
Règlementation REACH	Déclaration REACH
Use Again	
 Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Informations de fin de vie
Reprise	No