

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Reconditionné - Acti9 iSSW - commutateur 3 positions 1 inverseur OF 20A 230V

A9E18073W

 Cette option circulaire permet d'éviter  
0.297 kg de CO<sub>2</sub> par rapport au produit  
linéaire.

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Gamme de produit                 | Acti9                          |
| Nom du produit                   | Acti9 iSSW                     |
| Type de produit ou équipement    | Commutateur                    |
| Nom de l'appareil                | iSSW                           |
| Application de l'appareil        | Commande de circuit électrique |
| Description des pôles            | 1P                             |
| Type et composition des contacts | 1 F/O                          |
| [Ue] tension assignée d'emploi   | 250 V CA 50/60 Hz              |
| Normes                           | CEI 60669-1<br>CEI 60947-5-1   |

### Complémentaires

|                               |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ie] courant assigné d'emploi | 20 A                                                                                                                                                                           |
| Type de commande              | Par maneton 3 positions                                                                                                                                                        |
| Marquage                      | 1 - 0 - 2                                                                                                                                                                      |
| Mode d'installation           | Encliquetable                                                                                                                                                                  |
| Support de montage            | Rail DIN                                                                                                                                                                       |
| Pas de 9 mm                   | 2                                                                                                                                                                              |
| Hauteur                       | 82 mm                                                                                                                                                                          |
| Largeur                       | 18 mm                                                                                                                                                                          |
| Profondeur                    | 75 mm                                                                                                                                                                          |
| Couleur                       | Blanc                                                                                                                                                                          |
| Durée de vie électrique       | AC-22: 30000 cycle cos Phi = 0.8                                                                                                                                               |
| Mode de raccordement          | Bornier tunnel échelonné (dessous) 2 câble(s) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> flexible<br>Bornier tunnel échelonné (dessous) 2 câble(s) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> rigide sans embout |
| Longueur de dénudage des fils | 9 mm                                                                                                                                                                           |
| Couple de serrage             | 1 N.m                                                                                                                                                                          |

### Environnement

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Degré de protection IP | IP20 se conformer à CEI 60529 |
| Tropicalisation        | 2                             |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Degré de pollution                             | 3            |
| Humidité relative                              | 95 % à 55 °C |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -20...50 °C  |
| Température de l'air ambiant pour le stockage  | -40...70 °C  |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 1,800 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 7,500 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 9,000 cm  |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 48,000 g  |
| Type d'emballage 2             | S01       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 24        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 15,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 15,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 1,340 kg  |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



### Empreinte environnementale

|                                                          |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| Empreinte carbone évitée par rapport au produit linéaire | 0.3 kg CO2 eq. |
|----------------------------------------------------------|----------------|

## Use Better



### Matières et Substances

|                               |                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé | Non                                                           |
| Emballage sans plastique      | Non                                                           |
| Numéro SCIP                   | E26d0ae4-a527-4279-8c8b-5376ccb4b5f5                          |
| Directive UE RoHS             | <a href="#">Conforme</a>                                      |
| Règlementation REACH          | <a href="#">Référence contenant des SVHC au-delà du seuil</a> |

## Use Longer



### Prolongation de vie

|            |     |
|------------|-----|
| Réparation | Non |
|------------|-----|

## Use Again



### Réemballer et réusiner

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reprise    | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Label DEEE |  Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

