





ZHV, Amplificateur d'air ZHV30-F

Fiche technique

General series information

- Débit de soufflage jusqu'à 6820 l/min
- Débit d'aspiration jusqu'à 5270 l/min. avec un niveau de vide de -6 kPa
- Diamètres de passage du fluide [mm] : Ø 13, Ø 21.6, Ø 30 et Ø 42
- Possibilité de régler le débit d'aspiration et de soufflage
- Construction compacte et légère
- Commandée par air, sans entretien.




Générateur de vide

Spécifications standards


Diamètre de passage	30 (ø30)
Taraudage de l'orifice d'alimentation	F (G)
Accessoire	Sans
Température ambiante max.	80 °C
Température ambiante min.	-5 °C (sans eau)
Conforme à la directive européenne RoHS	Conforme
Matériel	Alliage d'aluminium
Fluide compatible	Air
Pression d'alimentation (MPa)	0~0.7 MPa
Consommation d'air	710 l/min
Débit d'aspiration max.	4590 l/min
Débit de refoulement	5310 l/min
Niveau de vide	-6 kPa
Diamètre de passage	30 mm
Matériau de joint	NBR
Matière de la fixation	Acier
Matériau du collier de serrage	Acier inoxydable

Matériau du sac à poussière	Polyester
Filtration du sac à poussière	10 µm
Poids	0.526 Kg

Dimensions



Constructions



N°	Description	Matériaux	Note
1	Corps	Aluminium moulé	Argenté
2	Buse	Aluminium moulé	Argenté
3	Joint torique	NBR	Graissé
4	Vis HC á pointeau	Acier	

Information supplémentaire

Catalogue

[ZHV-A_FR.pdf](#)