


81114-TV

Butée à rouleaux cylindrique

Butées à rouleaux cyl. 811, à simple effet, combinaison de K811, GS, WS

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Cage	TV	Cage plastique en PA66
------	----	------------------------

dimensions principale & données de performance

d	70 mm	Alésage
T	18 mm	Hauteur
C _a	111.000 N	Charge dyn. de base, axiale
C _{0a}	365.000 N	charge stat. de base, axiale
C _{ua}	37.000 N	Limite à la fatigue, axiale
n _G	3.500 1/min	Vitesse limite
n _{gr}	1.170 1/min	Vitesse de base
D	95 mm	Diamètre extérieur
≈m	331 g	Poids

Cotes de montage

d _{a min}	92 mm	Diamètre minimum épaulement arbre
D _{a max}	72 mm	diamètre maximum épaulement du logement
r _{a max}	1 mm	Rayon de gorge maximum

Dimensions

D ₁	72 mm	Alésage rondèle logement
d ₁	95 mm	Rip diameter shaft washer
r _{min}	1 mm	Minimum chamfer dimension



Plage de température

T _{min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.

information additionnelle

K81114-TV	Cage à rouleaux
GS81114	Rondèle logement
WS81114	Rondèle arbre
LS7095	Rondelle piste

Caractéristiques

-  Effort axial uni directionnel
-  Lubrification à la graisse
-  lubrification à l'huile
-  Ouvert