

Fiche technique du produit

Spécifications



Back-UPS - Onduleurs monophasés Off-Line -650VA - 230V - 1USB - 6+2 Prises FR

BE650G2-FR

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principales

Tension d'entrée principale	230 V CA monophasé
Tension d'entrée	220 V
Type de raccordement de l'entrée	Français/Belge
Courant maximum actuel en entrée par phase	6 A
Courant commuté	10 A
Prise standard	Français/Belge
Fréquence du réseau	47...63 Hz
Tension de sortie	230 V CA monophasé
Tension de sortie	220 V
Puissance nominale en W	400 W
Puissance nominale en VA	650 VA
Type de raccordement de la sortie	6 Français/Belge 2 Français/Belge surtension
USB Charging Port	USB type A
Puissance configurable max. (VA)	650 VA
Puissance configurable max. (Watts)	400 W
Temps de transfert	6 ms à mi-charge : 10 ms au maximum
Type UPS	Veille
Type de forme de l'onde	Approximation par paliers d'une onde sinusoïdale
Rendement	80 % (pleine charge)
Fréquence de sortie	47...63 Hz synchronisation vers réseau 50 Hz +/- 1 Hz non synchro
Batterie de remplacement	APCRBC110

Graphiques

Autonomie	View Runtime Graph
Efficacité	View Efficiency Graph

Complémentaires

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Capacité de batterie	7,0 Ah
Battery type	Lead-acid internal included
Panneau de commande	Voyant d'affichage de l'état sur ligne ou sur batterie
Panneau de commande	Voyant d'affichage de l'état sur ligne : sur batterie : remplacement batterie avec indicateurs surcharge
Alarme	Alarme lors du passage en mode batterie : alarme de batterie faible distinctive : alarme de tonalité continue de surcharge
Connectivité UPS	USB port
Taux d'énergie de surintensité	310 J
Longueur de câble	1,8 m
Couleur	Noir
Hauteur	120 mm
Largeur	130 mm
Profondeur	365 mm
Poids Net	4 kg
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Non montable en rack
Deux poteaux montables	0
Compatible USB	Yes
Mode d'installation	Montage mural
Equipement fournis	Manuel utilisateur
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation	0
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation	0
Redondance	No
Gamme de produit	Back-UPS
Type de produit ou équipement	Onduleur (UPS)

Environnement

Certifications du produit	CE EAC
Normes	EN/IEC 62040-1 :2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2 :2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2 :2018
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...40 °C
Température ambiante pour le stockage	-15...45 °C
Altitude de stockage	0...4572 m
Humidité relative	0...90 %
Humidité relative de stockage	0...95 %
Niveau acoustique	45 dBA
Altitude de fonctionnement	0...3000 ft

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie	Batterie au plomb scellée
------------------	---------------------------

Tension de la batterie	12 V
Runtime étendu	0
Batteries pré-installées	0
Créneau de batterie vide	0
Temps de recharge de la batterie	6 H
Nombre de quantité de batterie de recharge	1
Durée de vie de la batterie	2...5 année(s)
Puissance de charge de la batterie (Watts)	7 W nominal

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	18,500 cm
Largeur de l'emballage 1	18,200 cm
Longueur de l'emballage 1	44,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	4,640 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	16
Hauteur de l'emballage 2	53,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	90,000 kg
SCC14	10731304347207

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	24
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	165 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	44 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0.5 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	120 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.4 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	019b51cf-d7f1-4f06-ac85-1378fc94c7aa
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

 Efficacité énergétique	
Efficacité énergétique optimisée	Produit économe en énergie

Use Longer

 Prolongation de vie	
Réparation	Non

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	62
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Batterie amovible	Remplaçable par utilisateur
Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Image of product / Alternate images

Alternative









