

Fiche technique du produit

Spécifications



Module E/S 8 Sorties Analogiques V avec dérogation

SXWAOV8HX10001

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Tenue à la flamme	UL94V0-5VB
Largeur	90 mm
Certifications du produit	ICES-003 FCC partie 15 classe B CE RCM
Poids Net	156 g
Type de produit ou équipement	Module E/S
Nom de l'appareil	AO-8-V-H
Hauteur	114 mm
Température ambiante pour le stockage	-20...70 °C
Profondeur	64 mm
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...50 °C
Degré de protection IP	IP20
Puissance consommée en W	0,7 W
Humidité relative	0...95 % sans condensation
Nombre de sorties	8 sortie analogique
[Us] tension d'alimentation	24 V CC
Nom du produit	I/O Modules
Marque du produit	Schneider Electric
Gamme	EcoStruxure Building Operation

Complémentaires

Support de montage	Rail DIN Mural
Raccordement électrique	Embase enfichable
Type de commande	Avec interrupteur intégré pour arrêt/marche/automatique
Type d'entrée analogique	Tension configurable 0...10 V tension d'entrée
Compatibilité de gamme	EcoStruxure Building Operation TB-IO-W1 terminal base
Normes	UL 864 UL 916 FCC CFR47 part 15
Matière	ABS + PC

Emballage

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	12,2 cm
Largeur de l'emballage 1	9 cm
Longueur de l'emballage 1	5,8 cm
Poids de l'emballage (Kg)	180 g

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	32 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	6 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	25 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.5 kg CO2 eq.

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Numéro SCIP	08bd611f-8419-43db-ad4e-34d847346717
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil
Statut sur la présence d'halogène	Produit avec composants plastiques et câbles sans halogènes
sans PVC	Oui

Use Longer

 Prolongation de vie	
Réparation	Non

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	0
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.