

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



Leuchtdrucktaster, Harmony XB7,  
Monoblock, Kunststoff, Ø22mm, rot,  
integrierte LED, 120V AC, 1S,  
Schraubklemme

XB7NW34G1

EAN Code: 3606480470813

## Hauptmerkmale

|                                          |                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe                                 | Harmony XB7                                                                                                                                       |
| Produkt- oder Komponententyp             | Leuchtdrucktaster                                                                                                                                 |
| Kurzbezeichnung des Geräts               | XB7                                                                                                                                               |
| Montagedurchmesser                       | 22 mm                                                                                                                                             |
| Verkauf je unteilbare Menge              | 10                                                                                                                                                |
| Schutzart (IP)                           | IP20 (Rückseite) entspricht IEC 60529<br>IP65 (Vorderseite) entspricht IEC 60529                                                                  |
| Form des Signaleinheitkopfes             | Rund                                                                                                                                              |
| Operatortyp                              | Rückstellung                                                                                                                                      |
| Betriebsprofil                           | Rot projizierend, unbeschriftet                                                                                                                   |
| Art und Zusammensetzung der Kontakte     | 1 Schließer                                                                                                                                       |
| Anschlüsse - Klemmen                     | Schraubklemmen, <= 2 x 1,5 mm² mit Kabelende entspricht IEC 60947-1<br>Schraubklemmen, 1 x 0,34-2 x 2,5 mm² ohne Kabelende entspricht IEC 60947-1 |
| Lichtquelle                              | LED                                                                                                                                               |
| Lampenfassung                            | Integrierte LED                                                                                                                                   |
| [UH,nom] Bemessungs-<br>Betriebsspannung | 120 V AC bei 50/60 Hz                                                                                                                             |
| Gerätedarstellung                        | Gerät in Monoblockausführung                                                                                                                      |

## Zusatzmerkmale

|                               |                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD-Gesamtbreite              | 29 mm                                                                                                              |
| CAD-Gesamthöhe                | 29 mm                                                                                                              |
| CAD-Gesamttiefe               | 57,5 mm                                                                                                            |
| Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1 | (13-14)S                                                                                                           |
| Produktgewicht                | 0,023 kg                                                                                                           |
| Gehäusevariante               | Befestigungsbohrung - Durchmesser: 22,5 mm 22,3 +0,4/0 entspricht IEC 60947-1                                      |
| Befestigungsmitte             | >= 30 x 40 mm (Trägerplatte) Metall - Dicke: 1...6 mm<br>>= 30 x 40 mm (Trägerplatte) Kunststoff - Dicke: 2...6 mm |
| Befestigungsmodus             | Befestigungsmutter unter dem Kopf: 2...2,4 Nm                                                                      |
| Betrieb der Kontakte          | Gestuft schaltend                                                                                                  |
| Positive Öffnung              | Mit (nur S)                                                                                                        |
| Mechanische Lebensdauer       | 300000 Zyklen                                                                                                      |
| Anzugsmoment                  | 0,8...1,2 Nm entspricht IEC 60947-1                                                                                |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schraubenkopfform                         | Kreuzweise kompatibel mit JIS Nr. 1 Schraubenzieher<br>Kreuzweise kompatibel mit Philips Nr. 1 Schraubenzieher<br>Kreuzweise kompatibel mit Position Nr. 1 Schraubenzieher<br>Geschlitzt kompatibel mit flach Ø 4 mm Schraubenzieher<br>Geschlitzt kompatibel mit flach Ø 5,5 mm Schraubenzieher                                                                                                                |
| Kurzschlusschutz                          | 4 A Patronensicherung Typ gG entspricht IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Ui] Bemessungs-Isolationsspannung        | 250 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit | 4 kV entspricht IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Ie] Bemessungs-Betriebsstrom             | 0,1 A bei 250 V, DC-13, R300 entspricht IEC 60947-5-1<br>0,22 A bei 125 V, DC-13, R300 entspricht IEC 60947-5-1<br>0,3 A bei 240 V, AC-14, D300 entspricht IEC 60947-5-1<br>0,6 A bei 120 V, AC-14, D300 entspricht IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                               |
| Elektrische Lebensdauer                   | 1000000 Zyklen, DC-13, 0,3 A bei 24 V, Betriebsgeschwindigkeit <216000 cyc/mn, Lastfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C<br>1000000 Zyklen, AC-15, 0,03 A bei 230 V, Betriebsgeschwindigkeit <216000 cyc/mn, Lastfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C<br>1000000 Zyklen, AC-15, 0,09 A bei 240 V, Betriebsgeschwindigkeit <108000 cyc/mn, Lastfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C |
| Elektrische Zuverlässigkeit               | Î» <= 10exp(-6) bei 17 V und 5 mA entspricht IEC 60947-5-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Signaltyp                                 | Dauerlicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Versorgungsspannungsgrenzen               | 100...132 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stromaufnahme                             | 12 - 17 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lebensdauer                               | 70000 h bei Nennspannung und 25 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Montage

|                                  |                                                                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschichtung                     | TH                                                                                                                                           |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40...70 °C                                                                                                                                  |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -25...70 °C                                                                                                                                  |
| Schutzklasse für Stromschläge    | Klasse II conforming to IEC 61140                                                                                                            |
| Enclosure Type                   | UL type 12                                                                                                                                   |
| Normen                           | UL 508<br>IEC 60947-1<br>CSA C22.2 Nr. 14<br>JIS C8201-5-1<br>IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-1                                                   |
| Produktzertifizierungen          | CCC<br>GOST                                                                                                                                  |
| Vibrationsfestigkeit             | 5 gn (f= 2...500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6                                                                                                |
| Stoßfestigkeit                   | 50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27<br>30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung |
| Elektromagnetische Aussendung    | Klasse B entspricht IEC 55011                                                                                                                |

## Verpackungseinheiten

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| VPE 1 Art                     | PCE      |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1        |
| VPE 1 Höhe                    | 6,000 cm |
| VPE 1 Breite                  | 3,200 cm |
| VPE 1 Länge                   | 3,200 cm |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Verpackungsgewicht (Lbs) | 25,000 g  |
| VPE 2 Art                | BB1       |
| VPE 2 Menge              | 10        |
| VPE 2 Höhe               | 6,000 cm  |
| VPE 2 Breite             | 3,200 cm  |
| VPE 2 Länge              | 3,200 cm  |
| VPE 2 Gewicht            | 250,000 g |
| VPE 3 Art                | S01       |
| VPE 3 Menge              | 100       |
| VPE 3 Höhe               | 15,000 cm |
| VPE 3 Breite             | 15,000 cm |
| VPE 3 Länge              | 40,000 cm |
| VPE 3 Gewicht            | 2,700 kg  |

## Vertragliche Gewährleistung

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in Monaten) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



### Umweltbilanz

|                                                                |                                     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Total lifecycle Carbon footprint                               | 3 kg CO2 eq.                        |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]  | 0.5 kg CO2 eq.                      |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]        | 0 kg CO2 eq.                        |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Installationsphase [A5]        | 0 kg CO2 eq.                        |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | 2 kg CO2 eq.                        |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]  | 0 kg CO2 eq.                        |
| Umweltproduktdeklaration                                       | <a href="#">Produktumweltprofil</a> |

## Use Better



### Materialien und Verpackung

|                                 |                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpackung mit Recycling-Karton | Ja                                                                                       |
| Verpackung ohne Kunststoff      | Nein                                                                                     |
| SCIP-Nummer                     | Eb133e87-3df9-4bcd-b666-23e86eb33958                                                     |
| EU-RoHS-Richtlinie              | <a href="#">Freistellungskonform</a>                                                     |
| REACH-Verordnung                | <a href="#">Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert</a> |

## Use Longer



### Verlängerung der Lebensdauer

|           |      |
|-----------|------|
| Reparatur | Nein |
|-----------|------|

## Use Again




### Reproduktion

|                          |                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Circular Economy-Eignung | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>                                                                                                                                                                                              |
| Rücknahme                | Ja                                                                                                                                                                                                                                    |
| WEEE-Kennzeichnung       |  Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

Maßzeichnungen

Leuchtdrucktaster

Abmessungen




e    Stärke der Trägerplatte: 1 bis 6 mm / 0.4 bis 0.24 in. (Metall), 2 bis 6 mm / 0.8 bis 0.24 in. (Kunststoff)

Montage und Abstand


Montage

Durchmesser der fertigen Befestigungslöcher



- (1) Minimalwert.
- (2) 40 mm / 1.58 in. nur für Notausschalter
- (3) Standardwert: Ø 22,3 (0; + 0,4) mm / Ø 0.88 (0; + 0.02) in.

Anschluss mit U-Steckerfahne




- (1) 6,5 mm / 0.26 in. empfohlen, 7 mm / 0.28 in. max.
- (2) M3-Schraubklemme

Anschlüsse und Schema


Verdrahtung

---



Technical Illustration


Dimensions



Technical Illustration

Wiring diagram

---



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

### Features

Harmony All-in-one monolithic offers



Good resistance to chemical agents with double electrical insulation



Monolithic design - easy to select



Quick to install by eliminating the need for components



Safety compliant: Finger protected



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Image of product / Alternate images

Alternative

---



