


Kit bras de muting

4P-RETRO-REFLECTIVE-SENSORS



Caractéristiques du produit

Type de lumière	lumière infrarouge
-----------------	--------------------

Application

Version	muting séquentiel de quatre détecteurs reflex parallèles
Principe de fonctionnement	Système réfex

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	19,2...28,8 DC
Consommation	[mA]	60
Classe de protection		III
Protection inversion de polarité		oui
Type de lumière		lumière infrarouge
Longueur d'onde	[nm]	940

Sorties

Technologie		PNP
Fonction de sortie		obscurcissement
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	0,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	100
Protection courts-circuits		oui
Protection surcharges		oui


Kit bras de muting

4P-RETRO-REFLECTIVE-SENSORS


Zone de détection		
Portée	[m]	< 2,5
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-30...55
Indice de protection		IP 65
Tests / homologations		
CEM	EN 60947-5-2	
Données mécaniques		
Poids	[g]	3530
Matières		aluminium; polypropylène
Matière lentille		polycarbonate (ABS)
Remarques		
Unité d'emballage		4 pièces

Raccordement électrique - émetteur 1

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: bleu



Raccordement



4 OUT 1 sortie de commutation
 2 OUT 2 sortie de commutation




Kit bras de muting


4P-RETRO-REFLECTIVE-SENSORS

Raccordement électrique - émetteur 2

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: rouge



Raccordement



4 OUT 3	sortie de commutation
2 OUT 4	sortie de commutation