



Presentazione

Gamma	Odace
Tipo prodotto	TV/SAT/R socket
Presentazione del dispositivo	Mechanism with fixing frame
Tipo presa TV	Individual
Tipo di imballo	Paint cover

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Incasso
Connettore TV	Maschio IEC 9,52 mm
Connettore FM	Femmina IEC 9,52 mm
Connettore SAT	F type
Numero di ingressi	1
Maximum branch attenuation	3 DB SAT segnale950...2400 MHz 3 DB TV segnale125...862 MHz 2,5 dB R segnale5...108 MHz
Minimum return loss	10 DB IN-OUT 10 DB TV 12 DB R 10 dB SAT
Flusso CC	In presa SAT
Tipologia fissaggio	Con viti
Colore	Alluminio
Finitura superficie	Opaco
Corrente nominale	350 mA
Tensione nominale di esercizio [ue]	24 V
Tipo di rete	DC
Collegamenti - morsetti	Morsetti a vite
Forma della testa della vite	Pozidriv No 1
Lunghezza di spelatura fili	8 mm
Tipo di cavi	Coassiale
Diametro esterno cavo	7 mm
Materiale	Thermoplastic ABS-UV stabilised: centro piastra PBT (polybutylene terephthalate) GF30: support frame Lega di zinco: carcassa
Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	40 mm
Profondità di incasso	24 mm

Peso netto	0,0634 kg
Resistenza agli agenti chimici	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Ambiente

Temperatura di stoccaggio	-5...50 °C
Temperatura ambiente	5...45 °C
Norme di riferimento	EN 50083-4
Grado di protezione IK	IK04
Grado di protezione ip	IP21 D

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh free of SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Toxic heavy metal free	Sì
Mercury free	Sì
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Minimum percentage of recycled plastic content	0