

FP 0,8/ 12-MV-SH 2,65 - SMD针式连接器，屏蔽



1043731

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1043731>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



屏蔽SMD针式连接器，额定电流: 1.7 A，测试电压: 500 V AC，位数: 12，针距: 0.8 mm，颜色: 黑色，触点表面: Au，触点类型: 针式插头，安装: SMD 焊接

优势

- 镀金触点保证传输质量长期保持稳定
- 采用ScaleX双侧连接系统，实现可靠的机械和电气连接
- 可靠性高：ScaleX技术提供高公差补偿和触点保护功能
- 灵活的设备设计：实现不同位数、设计和堆叠高度的PCB安装，同时确保高插配长度

商业数据

订货号	1043731
包装单位	250 pc
最小订货量	250 pc
销售关键代码	AAWJDC
产品关键代码	AAWJDC
GTIN	4055626616704
单件重量（含包装）	2.968 g
单件重量（不含包装）	2.964 g
原产地	CN

技术数据

产品属性

产品类型	屏蔽SMD针式连接器
产品系列	FP 0,8/...-MV-SH 2,65
位数	12
针距	0.8 mm
行数	2
电位数目	12
针脚排列	线性几何结构
电气特性	屏蔽

电气特性

特性

额定电流I _N	1.7 A IEC 60512-5-2:2002-02 (20°C , 80芯)
接触电阻	15 mΩ
测试电压	500 V AC IEC 60512-4-1:2003-05
电气特性	屏蔽

数据传输

数据传输速率	16 Gbps
--------	---------

安装

安装类型	SMD 焊接
针脚排列	线性几何结构

工艺说明

过程	回流焊
潮敏级别	MSL 1
分类温度 T _c	260 °C
回流焊焊接周期	3

材料规格

材料数据 - 联系方法

注意事项	符合WEEE/RoHS，根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须
接触件材料	CU合金
表面特性	可选涂层
触点区域金属表面（顶层）	金 (Au)
触点区域金属表面（中层）	镍 (Ni)
焊接区域金属表面（顶层）	锡 (Sn)
焊接区域金属表面（中层）	镍 (Ni)

材料数据 - 壳体

1043731


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1043731>

颜色 (外壳)	黑色 (9005)
绝缘材料	LCP
绝缘材料组	IIIb
CTI符合IEC 60112	150
阻燃等级，符合UL 94	V0

说明

操作注意事项	运行期间的允许电压取决于其应用，并应考虑到符合IEC 60664-1标准绝缘要求的电气间隙和爬电距离。
焊接工艺的详细介绍	此产品项目用于组装在两侧以及用于仰焊。

尺寸

尺寸图	
针距	0.8 mm
宽度 [w]	8.7 mm
高度[h]	7.75 mm
长度[l]	6.1 mm
高度	7.15 mm

应用

触点保护套	0.8 mm
介质偏差	± 0.7 mm 纵向和横向
堆叠高度	7.5 mm 公差: +1.5 mm (组合 产品范围:FP 0,8/...-FV-SH 4,85)
	10.5 mm 公差: +1.5 mm (组合 产品范围:FP 0,8/...-FV-SH 7,85)
	13.5 mm 公差: +1.5 mm (组合 产品范围:FP 0,8/...-FV-SH 10,85)
重叠长度	1.5 mm
角度公差	± 5 ° 纵向和横向 (插入时)
	± 5 ° 纵向和横向 (被插入时)
X方向上的轴向偏移 (纵向)	± 0.3 mm (插入时的公差补偿)
Y方向上的轴向偏移 (横向)	± 0.3 mm (插入时的公差补偿)

PCB设计

Pad几何结构	0.5 x 1.1 mm
---------	--------------

电气测试

温度测试 | 测试组C

规格	IEC 60512-5-2:2002-02
已测芯数	80

绝缘电阻

规格	IEC 60512-3-1:2002-02
----	-----------------------

FP 0,8/ 12-MV-SH 2,65 - SMD针式连接器，屏蔽



1043731

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1043731>

绝缘电阻，相邻接线位	≥ 5 GΩ
电气间隙和爬电距离	
绝缘材料组	IIIb
最小电气间隙和爬电距离	0.25 mm

环境和真实条件

振动测试

规格	IEC 60068-2-6:2007-12
频率	10 - 2000 - 10 Hz
扫描速率	1倍频程/分钟
振幅	1.5 mm (10 Hz ... 60.1 Hz)
加速度	200 m/s ² (58 Hz ... 2000 Hz)
每轴的测试周期	2.5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴

耐久性测试

规格	IEC 60512-9-1:2010-03 (下述)
海平面脉冲耐受电压	0.8 kV
体积电阻 R ₁	15 mΩ
体积电阻 R ₂	15 mΩ
插入 / 拔出周期	500
绝缘电阻，相邻接线位	≥ 5 GΩ

气候测试

规格	IEC 60512-11-7:2003-05
腐蚀应力	方法1，10天
大功率频率耐受电压	500 V AC

冲击

规格	IEC 60068-2-27:2008-02
脉冲波形	半正弦
加速度	490 m/s ²
电击时间	11 毫秒
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向)

环境条件

环境温度 (运行)	-55 °C ... 125 °C
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 70 °C
相对湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %
环境温度 (组装)	-5 °C ... 100 °C


包装规格

FP 0,8/ 12-MV-SH 2,65 - SMD针式连接器，屏蔽




1043731

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1043731>


尺寸图		
包装类型	宽24 mm的卷带包装	
[W] 编带宽度	24.4 mm	
[W2] 线圈总尺寸	30.4 mm	
[A] 线圈直径	330 mm	
外包装类型	透明包装袋	
ESD等级	(D) 静电导电	
规格	DIN EN 61340-5-1 (VDE 0300-5-1): 2008-07	

图纸

示意图




图表




型号：FP 0,8/...-MV-SH 2,65，与FP 0,8/...-FV-SH 4,85配套使用

图表




型号：FP 0,8/...-MV-SH 2,65，与FP 0,8/...-FV-SH 7,85配套使用

图表




型号：FP 0,8/...-MV-SH 2,65，带FP 0,8/...-FV-SH 7,85 – 屏蔽载流能力

图表



型号：FP 0,8/...-MV-SH 2,65，带FP 0,8/...-FV-SH 10,85 – 触点

图表



型号：FP 0,8/...-MV-SH 2,65，带FP 0,8/...-FV-SH 10,85 – 屏蔽框架

FP 0,8/ 12-MV-SH 2,65 - SMD针式连接器，屏蔽



1043731

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1043731>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1043731>



cULus认证

认证ID: E118976-20190703

FP 0,8/ 12-MV-SH 2,65 - SMD针式连接器，屏蔽



1043731

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1043731>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27460201
ECLASS-12.0	27460201
ECLASS-13.0	27460201

ETIM

ETIM 9.0	EC002637
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FP 0,8/ 12-MV-SH 2,65 - SMD针式连接器，屏蔽



1043731

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1043731>

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
------------------------	------------------

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn