

Éclisse dérivation universelle P31 EDU pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 52mm - finition GS

REF. 4 802 24

P31

LEGRAND CABLE
MANAGEMENT



10,11 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Éclisse dérivation universelle P31 EDU pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 52mm - finition GS

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Montage externe sur les côté, avec des vis, entre deux longueurs quand les longueurs n'ont pas de couvercle.
- Finition Galvanisation suivi du procédé Sendzimir consistant à ajouter une couche de zinc sur la feuille en acier. La couche de zinc protège contre la corrosion.
- Performance contre la corrosion de Classe 3, suivant la norme IEC 61537.
- Résistance testée pendant 155 heures avec un spray au sel naturel.

Les + installation

Montage externe sur les côté, avec des vis, entre deux longueurs.

Les + utilisation

Tablette externe renforce l'accessoire sur le côté du chemin de câble.

Recommandations / restrictions d'usages

C1 (Classe de corrosion selon ISO 9223)

Installation intérieure pour infrastructure fermée types bureaux édifices publics magasins - Puissance VDI supervision VMC

Information sur la gamme

Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Connecteur longitudinal	Maintien de fonction en cas d'incendie	Non
Connecteur articulé horizontal	Oui	Matériau	Acier
Connecteur articulé vertical	Oui	Acier inoxydable, décapé	Non
Type de raccordement	Connecteur à vis	Qualité du matériau	Autre
Adapté à un caniveau à grille	Non	Type de traitement de la surface	Galvanisé en continu
Adapté à une échelle de câble	Non	Température d'utilisation /d'installation	-20-120 °C
Adapté à un caniveau de câble	Oui	Largeur	295 mm
Adapté à la largeur du système de support de câble	50-600 mm	Hauteur	53 mm
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles	50-50 mm	Température de stockage	-20-120 °C
Longueur	300 mm	Sans halogène	Oui
		EAN/Gencode	3414971891548

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.