


DRUCKLUFTAUFBEREITUNG FÜR LACKIERANWENDUNGEN

**Filtereinheit (mikro + submikro
+ aktivkohle) und Regler für
Lackieranwendungen mit wässrigen
Lacken**

Dieses vorgefertigte Filter- und Regelsystem wurde speziell für wasserbasierte Lackierpistolen entwickelt. Er gewährleistet eine optimale Luftqualität, die den Anforderungen von wasserbasierten Lackieranwendungen entspricht.



ERREICHT DIE SAUBERKEITSKLASSE DER STUFE 1 (PARTIKEL UND ÖL) GEMÄSS DER NORM ISO 8573-1.

Die Inline-Doppel-Filtration, sowohl mikronisch als auch submikronisch, ermöglicht eine effektive Reinigung der Luft. Koaleszenzfilter erfassen Partikel größer als 1µm und 0,01µm. Die in der Luft schwebenden Flüssigkeiten werden agglomeriert und dann automatisch über die Abläufe der Filter entfernt.

EINFACHER ZUSAMMENBAU UND INSTALLATION

Einfach zu montieren dank des Drei-Teile-Anschlusses und einfach zu installieren mit der integrierten verstellbaren Wandhalterung.

INTEGRIERTE DRUCKREGULIERUNG

Der Regler ist mit einem vorne angebrachten Manometer ausgestattet, das eine einfache Druckablesung ermöglicht. Sein Glaszifferblatt verhindert Verschleiß durch Lösungsmittel oder Verdünner. 2 PS1-Sicherheits-Schnellkupplungen sind integriert, um Verlängerungsschläuche an Lackierpistolen anzuschließen.

Pression de sortie max. - EU	Max. Betriebsdruck (bar)	IG	Min/Max Temperatur
12 BAR	12	G1/2	5 / 50 °C

Art. Nr	Durchfluß bei 7 bars bar (m³/h)	Profil	Durchmesser	Nettogewicht (Kg)	Abm. A (mm)	Abm. B (mm)
MSCR 55IS	50.00	ISO 6150B	6 mm	4.8	345	440
MSCR 55ES	55.00	European	7.4 mm	4.8	345	440