





Données techniques

4T-28584

Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

Cône monté, cage tôle

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	52,388 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	25,4 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure	72 mm

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité charge dynamique	93000000 mN
C0 - Capacité Charge Statique	116000000 mN
A2 - Coefficient matière	1
e - Coefficient	0.38
Y0 - Coefficient charge statique axiale	0.87
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur	1.59

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da max - Diamètre max épaulement BI	58 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI	65 mm
ra max - Rayon max de raccordement	3,5 mm



INDUSTRIE - COEFFICIENT DE CALCUL

Charge radiale dynamique équivalente

$P = X.F_r + Y.F_a$

$F_a / F_r \leq e$		$F_a / F_r > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y ₂

Charge radiale statique équivalente

$P_0 = X_0.F_r + Y_0.F_a$

X_0	Y_0
0.5	Y ₀

Si $P_0 < F_r$, alors considérer $P_0 = F_r$

Les valeurs de e, Y₂ et Y₀ sont indiquées dans le tableau ci-dessus.

