


# EVF526



## Câble avec prise mâle

ASTAN040VAS0020R04



### Application

|                            |                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caractéristique spécifique | Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; câble blindé; Aptitude pour des câbles en mouvement         |
| Version                    | câble Ethernet, codage D                                                                                  |
| Application                | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire |
| Sans silicone              | oui                                                                                                       |

### Données électriques

|                         |     |               |
|-------------------------|-----|---------------|
| Tension d'alimentation  | [V] | 30 AC / 60 DC |
| Classe de protection    |     | III           |
| Courant de sortie total | [A] | 4             |

### Conditions d'utilisation

|                                   |      |                             |
|-----------------------------------|------|-----------------------------|
| Température ambiante              | [°C] | -25...100                   |
| Température ambiante en mouvement | [°C] | 0...80                      |
| Indice de protection              |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

### Données mécaniques

|                                       |      |                      |
|---------------------------------------|------|----------------------|
| Poids                                 | [g]  | 1268,9               |
| Dimensions                            | [mm] | 38 x 15,5 x 35,5     |
| Matières                              |      | PP Sans halogène     |
| Matière du corps                      |      | PP                   |
| Matière écrou moleté                  |      | inox (1.4404 / 316L) |
| Aptitude pour des câbles en mouvement |      | oui                  |

# EVF526



## Câble avec prise mâle

ASTAN040VAS0020R04

|                                       |                                           |                                                                                                      |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aptitude pour des câbles en mouvement | rayon de courbure en cas de pose flexible | min. 15 x diamètre du câble                                                                          |
|                                       | vitesse de passage                        | max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                       | cycles de courbure                        | > 1 Mio.                                                                                             |
|                                       | sollicitation de torsion                  | ± 180 °/m                                                                                            |

### Remarques

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Unité d'emballage | 1 pièces |
|-------------------|----------|

### Raccordement électrique


Câble: 20 m, MPPE, Sans halogène, gris, Ø 6,5 mm, blindé; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (7 x Ø 0,25 mm )

### Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: D; Corps: PP; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,2 Nm; Prolongateur blindé: blindage raccordé



### Raccordement



|      |                                 |
|------|---------------------------------|
|      | Couleurs des fils conducteurs : |
| BU = | bleu                            |
| OG = | orange                          |
| WH = | blanc                           |
| YE = | jaune                           |