



Données techniques

UCF207-23


Paliers auto-aligneurs

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité

COMPOSITION DU KIT

UC207-23G2, F207

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
A - Hauteur du logement	34 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride	15 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage	44,4 mm
B - Largeur Bague Intérieure	42,9 mm



DEFINITION TECHNIQUE

d - Diamètre arbre	36,513 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement	19 mm
G - Graisseur	M6x1
J - Distance entre trous de fixation	92 mm
L - Largeur / diamètre du logement	117 mm
N - Dimension trou de fixation	14 mm
S - Distance face / centre du palier	17,5 mm

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité de charge dynamique	25700000 mN
C0 - Capacité de charge statique	15200000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES

Masse	1,48 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage	8 N-m

