

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## ATEX-TASTERSTATION (ISOLIERT) 1 NC+1 Ö, rot Not-Aus

XAWG178EX

EAN Code: 3606480620225

### Hauptmerkmale

|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Baureihe                     | Harmony XAW                                               |
| Produkt- oder Komponententyp | Komplette Kontrollstation                                 |
| Kurzbezeichnung des Geräts   | XAWG                                                      |
| Anwendung der Bedieneinheit  | Funk-Not-Halt Funktion                                    |
| Material                     | Glasfaserverstärkt                                        |
| Rückstellung                 | Drehentriegelung                                          |
| Zusammenstellung Gehäuse     | 1 Rundkopf-Tastschalter Ø 40 mm, rot, Auslöseaktion 1Ö+1Ö |

### Zusatzmerkmale

|                                |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbe des Schaltschranksockels | Schwarz                                                                                                                                                                                    |
| Farbe der Abdeckung            | Schwarz                                                                                                                                                                                    |
| Kabeleinführung                | 1 Einführung für ISO M20-Kabelverschraubung                                                                                                                                                |
| Breite                         | 80 mm                                                                                                                                                                                      |
| Tiefe                          | 70 mm                                                                                                                                                                                      |
| Höhe                           | 146 mm                                                                                                                                                                                     |
| Produktgewicht                 | 0,660 kg                                                                                                                                                                                   |
| Beschriftung                   | Ex tb IIIC T85°C Db IP65                                                                                                                                                                   |
| Mechanische Lebensdauer        | 300000 Zyklen                                                                                                                                                                              |
| Kurzschlusschutz               | 10 A Patronensicherung Typ gG                                                                                                                                                              |
| [Ie] Bemessungs-Betriebsstrom  | 3 A bei 240 V, AC-15, A600<br>6 A bei 120 V, AC-15, A600<br>0,1 A bei 600 V, DC-13, Q600<br>0,27 A bei 250 V, DC-13, Q600<br>0,55 A bei 125 V, DC-13, Q600<br>1,2 A bei 600 V, AC-15, A600 |

### Montage

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -20...60 °C                |
| Überspannungskategorie          | II conforming to IEC 60536 |
| Schutzart (IP)                  | IP65 entspricht IEC 60529  |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|                         |                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normen                  | IEC 60079-0:2009<br>EN 60079-31:2009<br>IEC 60947-5-4<br>IEC 61000-6-2<br>IEC 60947-1<br>IEC 60947-5-1<br>IEC 60079-0:2007<br>IEC 60079-31:2008<br>IEC 60947-5-5<br>ISO 13850 |
| Richtlinien             | 94/9/EC - ATEX-Richtlinie                                                                                                                                                     |
| Staubzone               | Zonen 21 - 22                                                                                                                                                                 |
| Produktzertifizierungen | INERIS 04ATEX0023X                                                                                                                                                            |

## Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 9,300 cm  |
| VPE 1 Breite  | 13,500 cm |
| VPE 1 Länge   | 23,300 cm |
| VPE 1 Gewicht | 668,000 g |

## Vertragliche Gewährleistung

|                |           |
|----------------|-----------|
| Gewährleistung | 18 Monate |
|----------------|-----------|

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

| Umweltbilanz            |   |
|-------------------------|---|
| CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) | 5 |

| Use Better |  |
| Materialien und Verpackung |  |
| Verpackung mit Recycling-Karton | Nein |
| Verpackung ohne Kunststoff | Nein |
| SCIP-Nummer | 993911c8-e2fe-47b8-b3ce-e88e475317f5 |
| China RoHS-Verordnung | [RoHS-Erklärung für China](#) |
| Use Again |  |
| Reproduktion |  |
| Rücknahme | No |