

 NARVA Lichtquellen GmbH + Co. KG www.narva-bel.de		LT - T8 18 W COLOUR mix Datenblatt / Data sheet		DB 11018 / 07 Seite / Page 1 von / of 2	
Ausgabe / Release	Oktober / October 2013		Ersatz f. Ausgabe / Replaces release		Erstausgabe / First release
Änderung / Changes					

Nennleistung (W)
Nennlänge (mm)
IEC

18
590
60081 Blatt / Sheet 2220

Nominal wattage (W)
Nominal length (mm)
IEC

Lichtfarbe
Nennlichtstrom nach 100 h Betr.
Energieeffizienzklasse
Gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000 h)
Temperatur für max. Lichtstrom (°C)
maximaler Quecksilbergehalt (mg)
Sockel

	0152		0172	0182	
	1.050		1.700	320	
	B		A	C	
	23		22	24	
25					
3,5					
G 13					

Light colour
Nom. lum. flux after 100 hrs op.
Class of energy efficiency
Weighted energy consumpt. (kWh/1000 hrs)
Temperature for max. luminous flux (°C)
Maximum mercury content (mg)
Cap

Elektrische Daten

Electrical Data

Bemessungsleistung (W)
Brennspannung
Brennstrom (A)
Vorheizstrom (A)

18,0
57,0
0,370
0,550

Rated wattage (W)
Operating voltage (V)
Operating current (A)
Preheat current (A)

Bemessungswerte

Rated values

Lichtstrom nach 100 h Betrieb
Lampenwirkungsgrad (lm/W) ^{*)}

	1.050		1.700	320	
	58,3		94,4	17,8	
99,8%					
99,5%					
99,1%					
98,6%					
83,5%					
50,0%					
97,5%					
95,0%					
93,0%					
91,5%					
90,0%					
89,0%					

Lum. flux after 100 hrs. oper.
Lamp efficacy (lm/W) ^{*)}

Lampenüberlebensfaktor nach 2.000 h
Lampenüberlebensfaktor nach 4.000 h
Lampenüberlebensfaktor nach 8.000 h
Lampenüberlebensfaktor nach 12.000 h
Lampenüberlebensfaktor nach 16.000 h
Lampenüberlebensfaktor nach 20.000 h
Lampenlichtstromerhalt nach 2.000 h
Lampenlichtstromerhalt nach 4.000 h
Lampenlichtstromerhalt nach 8.000 h
Lampenlichtstromerhalt nach 12.000 h
Lampenlichtstromerhalt nach 16.000 h
Lampenlichtstromerhalt nach 20.000 h

Lamp survival factor after 2.000 hrs.
Lamp survival factor after 4.000 hrs.
Lamp survival factor after 8.000 hrs.
Lamp survival factor after 12.000 hrs.
Lamp survival factor after 16.000 hrs.
Lamp survival factor after 20.000 hrs.
Lamp lumen mainten. factor after 2.000 hrs.
Lamp lumen mainten. factor after 4.000 hrs.
Lamp lumen mainten. factor after 8.000 hrs.
Lamp lumen mainten. factor after 12.000 hrs.
Lamp lumen mainten. factor after 16.000 hrs.
Lamp lumen mainten. factor after 20.000 hrs.

*) ohne Hilfgeräte wie Vorschaltgeräte
Alle Werte für Betrieb an Warmstart - EVG
nach IEC 60929, 3 h - Zyklus

^{*)} without auxiliary equipment such as ballasts
All values for operation at preheat electronic ballast
according IEC 60929, 3 hrs. cycle

Hinweis:

Lampen sind nicht zur Allgemeinbeleuchtung bestimmt

Note:

Lamps intended for use in other applications than general lighting

Bestelldaten

Ordering data

Bestellnummer 11018 ...
EAN Einzelverpackung 4 014501 ...
Inhalt Verpackungseinheit
EAN Verpackungseinheit 4 014501 ...

	0205		0291	0101	
	031834		031841	031858	
25 Stück / pieces					
	014097		054086	014639	

Order number 11018 ...
EAN code single pack 4 014501 ...
Content of packaging unit
EAN code packaging unit 4 014501 ...

Versanddaten

Shipping data

Gewicht Lampe netto (g)
Gewicht Lampe brutto (g)
Gewicht Verpackungseinheit (kg)
Maße Verpackungseinheit (m)
Volumen Verpackungseinheit (m³)


95
110
3,0
0,64 x 0,15 x 0,15
0,0144

Lamp weight net (g)
Lamp weight gross (g)
Weight of packaging unit (kg)
Sizes of packaging unit (m)
Volume of packaging unit (m³)

 NARVA Lichtquellen GmbH + Co. KG www.narva-bel.de		LT - T8 18 W COLOUR mix Datenblatt / Data sheet		DB 11018 / 07 Seite / Page 2 von / of 2	
Ausgabe / Release	Oktober / October 2013		Ersatz f. Ausgabe / Replaces release		Erstausgabe / First release
Änderung / Changes					

Lampenzeichnung

Lamp drawing



Maß A (max., mm)
Maß B (min., mm)
Maß B (max., mm)
Maß C (max., mm)
Maß D (max. mm)

589,8
594,5
596,9
604,0
28,0

Size A (max., mm)
Size B (min., mm)
Size B (max., mm)
Size C (max., mm)
Size D (max., mm)

Spektren

Spectrums

