

EK30IDML
Presse de sertissage électro-hydraulique
**NEXT
GENERATION**

- Capacité de sertissage jusqu'à 150 mm²
- Batterie puissante de 10,8 V Li-Ion avec indicateur de charge de la batterie
- Sertissage par poinçonnage - inutile de changer de matrice de sertissage

Caractéristiques :

- Tête fermée, rabattable, pivotante
- Simple et sûr : un seul bouton pour contrôler toutes les fonctions de l'outil
- Utilisation confortable et sûre d'une seule main grâce à un boîtier ergonomique en plastique à deux composants avec insert souple
- Faible poids pour un travail sans fatigue
- Retour automatique en fin de cycle
- Témoin de maintenance par LED
- Convient aux câbles rigides
- Convient aux câbles souples selon la norme EN 60228



Données techniques	
Force de sertissage	30 kN
Course	22 mm
Capacité de sertissage	6 - 150 mm²
Temps de sertissage	2,5 à 5 s.
Voltage (Accus)	10,8 V
Capacité (Accus)	2,5 Ah, Li-Ion
Temps de charge	45 min.
Poids avec batterie	1,95 kg
Température d'utilisation	-10°C à + 40°C

Réf. Makita	Désignation	
EK30IDML	Presse de sertissage électro-hydraulique 6 - 150 mm²	
	Composition	Page
RAML1225	Batterie 10,8 V / 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)	157
LGML1	Chargeur pour batteries lithium-ion 10,8 V, 230 V	159
KKML	Valise plastique	


Types de sertissages possibles pour EK30IDML

Adapté pour	Connexion matériel	Capacité de sertissage	Page	Forme de sertissage
Cosses et manchons tubulaires cuivre NFC 20-130	NF 	6 - 150		
Cosses et manchons tubulaires cuivre NFF 00-363	NFF 	6 - 150		
Cosses et manchons pour câbles souples		6 - 150		
Cosses roulées brasées		6 - 95		


K2