


# Mod. 4820 B

MALETA A PRUEBA DE AGUA REALIZADA COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO



Metric mm-Kg-C°



## DIMENSIONES INTERNAS

L Largo	480 mm
W Ancho	370 mm
D Profundidad	205 mm
Tapa	50 mm
Fondo	155 mm


## DIMENSIONES EXTERNAS

L Largo	520 mm
W Ancho	435 mm
D Profundidad	230 mm

## OTROS DATOS

Peso vacía	4.64 Kg
Peso con espuma	5.40 Kg
Peso con espuma customizada	0 Kg
Volumen	35.50 lt
Flotabilidad	24.70 Kg/max
Temperatura de funcionamiento	°C min -33 / max +90

Imperial in-lbs-F°



## DIMENSIONES INTERNAS

L Largo	18 7/8 in
W Ancho	14 9/16 in
D Profundidad	8 1/16 in
Tapa	1 15/16 in
Fondo	6 1/8 in

## DIMENSIONES EXTERNAS

L Largo	20 1/2 in
W Ancho	17 1/8 in
D Profundidad	9 1/16 in

## OTROS DATOS

Peso vacía	10.22 lbs
Peso con espuma	11.90 lbs
Peso con espuma customizada	0 lbs
Volumen	9.24 gal
Flotabilidad	54.45 lbs/max
Temperatura de funcionamiento	°F min -27.4 / max +194