



Protection chimique

FLUOTECH 344

port continu

Confort et souplesse pour les ports longue durée



PROTECTION CHIMIQUE
TYPE A

EN 388



3121X

EN 374-1



Type A
ACDEFGJLMN

EN 374-5



CATÉGORIE 3

EN 407



X1XXXX

Dexterité EN ISO
21420: 2/5



0334

AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Confort

- Excellent confort pour les travaux de longue durée grâce au tricot coton intérieur
- Aisance des gestes : bonne souplesse du gant



Durabilité

- Haute résistance mécanique et longue durée de vie grâce au support textile intérieur



Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

INDUSTRIES

- Industrie du pétrole et du gaz
- Services publics: Protection civile
- Industrie Chimique
- Industrie du papier
- Métallurgie
- Collectivité: Entretien des Espaces Verts

APPLICATIONS

- Prélèvement de produits pétrochimiques chauds
- Interventions d'urgence sur accident chimique en association avec une combinaison de protection chimique
- Manipulations et transports de produits chimiques (solvants)
- Galvanoplastie
- Fabrication de peintures, vernis
- Fabrication de résines et d'adhésifs
- Traitements chimiques (solvants)
- Imprimerie
- Dégraissage / décapage
- Dépollution de site



Protection chimique

FLUOTECH 344

port continu

(LÉGENDES)

EN388	DANGERS MÉCANIQUES
	NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)
3 1 2 1 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protection contre les chocs (optionnel)
	Résistance à la coupure selon ISO 13997
	Résistance à la perforation
	Résistance au déchirement
	Résistance à la coupure
	Résistance à l'abrasion

EN407	DANGERS THERMIQUES (CHALEUR ET FEU)
	NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)
X 1 X X X X	
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4	
	Résistance aux grosses projections de métal en fusion
	Petites projections de métal fondu
	Résistance à la chaleur radiante
	Résistance à la chaleur convective
	Résistance à la chaleur de contact
	Propagation de flamme

EN ISO 374-1	DANGERS CHIMIQUES
	A: Méthanol
TYPE A	C: Acétonitrile
	D: Dichlorométhane
	E: Carbone disulfure
	F: Toluène
	G: Diéthylamine
	J: n-Heptane
	L: Acide sulfurique 96%
	M: Acide nitrique 65%
	N: Acide Acétique 99%

EN ISO 374-5	MICRO-ORGANISMES
	Protection contre bactéries et champignons

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Support Textile
Finition extérieure	Lisse
Matière	Fluoroélastomère
Caractéristique manchette	Bord festonné
Couleur	Noir
Longueur (cm)	37
Epaisseur (mm)	1.6
Tailles	9 10
Résistivité de surface selon l'EN1149-1 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	2.7E+10 Ω
Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	4.3E+10 Ω

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Emballage	1 paire/sachet 1 paire/carton
-----------	----------------------------------

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/02/19/0479
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France