

**81106-TV** [🔗](#)**Butée à rouleaux cylindrique**

Butées à rouleaux cyl. 811, à simple effet,
combinaison de K811, GS, WS

Information technique**Votre alternative produit actuelle**

Cage	TV	Cage plastique en PA66
------	----	------------------------

dimensions principale & données de performance

d	30 mm	Alésage
T	11 mm	Hauteur
C _a	35.500 N	Charge dyn. de base, axiale
C _{0a}	86.000 N	charge stat. de base, axiale
C _{ua}	8.200 N	Limite à la fatigue, axiale
n _G	7.500 1/min	Vitesse limite
n _{gr}	3.050 1/min	Vitesse de base
D	47 mm	Diamètre extérieur
≈m	58 g	Poids

Cotes de montage

d _{a min}	46 mm	Diamètre minimum épaulement arbre
D _{a max}	31 mm	diamètre maximum épaulement du logement
r _{a max}	0,6 mm	Rayon de gorge maximum

Dimensions

D ₁	32 mm	Alésage rondèle logement
d ₁	47 mm	Rip diameter shaft washer
r _{min}	0,6 mm	Minimum chamfer dimension



Plage de température

T _{min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.

information additionnelle

K81106-TV	Cage à rouleaux
GS81106	Rondèle logement
WS81106	Rondèle arbre
LS3047	Rondelle piste

Caractéristiques

	Effort axial uni directionnel
	Lubrification à la graisse
	lubrification à l'huile
	Ouvert