

Messumformer SITRANS P210 fuer Druck fuer
Niederdruckanwendungen Kennlinienabweichung typ. 0,25 Prozent
Werkstoff der messstoffberuehr- ten Teile: Edelstahl und
Dichtungsmaterial; Werkstoff der nicht-messstoff- beruehrten Teile:
Edelstahl Messbereich fuer Relativdruck: 0 bis 250 mbar,
Ueberlast- druck 1000 mbar Ausgangssignal: 4 bis 20 mA
Zweileitertechnik Hilfsenergie: DC 7 bis 33 V (DC 10...30 V fuer
ATEX-Geraete) Explosionsschutz: EEx ia Elektrischer Anschluss:
Rundsteckverbinder M12 nach IEC 61076-2-101
Prozessanschluss: G1/2" aussen nach EN837-1 (1/2"-BSP
ausssen); (Standard bei metrischen Druckbereichen mbar, bar)
Dichtungsmaterial zwischen Sensor und Gehaeuse: Viton (FPM,
Standard) Standardausfuehrung

Weitere Informationen

Industry Online Support (Handbücher, Kataloge, Zertifikate, FAQ, ...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/products?mfn=ps&lc=de-WW>
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
<https://mall.industry.siemens.com>

