

产品参数表

规格



TeSys F系列接触器线圈, F400 110V 40...400HZ, 特殊

LX9FJ925

❗ 停止生产日期 2022年12月31日

❗ 即将停止服务日期 2030年12月31日

❗ 即将退市

主要信息

产品系列	TeSys
产品类型	特殊接触器线圈
产品短名	LX9FJ
适用范围	TeSys TeSys F LC1F 接触器 TeSys TeSys F DR5TE 整流器
产品适用范围	LC1F400 DR5TE
控制回路特性	AC当40...400 Hz 低功耗 DC 低功耗
控制回路电压 [Uc]	110 V AC 40...400 Hz 110 V DC
闭合电路电感	1.3 H
平均电阻	25.7 Ω 浪涌 在...上 20 °C 246 Ω 保持 在...上 20 °C
动作时间	60 ms 分断 50 ms 闭合
机械寿命	10 Mcycles
最大操作频率	3600 次/小时 在...上 <70 °C

补充信息

浪涌抑制模块	无内置浪涌抑制模块
控制电压限额	线圈吸合: 0.85...1.1 Uc 55 °C) 线圈释放: 0.3...0.5 Uc 55 °C)
(~50Hz吸合)功耗 (VA)	500 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
(~50Hz保持)功耗 (VA)	23 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
吸持功耗 (W)	22 W 在...上 20 °C
热消散	11.4...13.9 W

环境

运行温度	-5...55 °C
净重	0.97 kg

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用产品的适用性或可靠性

Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9.0 cm
Package 1 Width	10.0 cm
Package 1 Length	18.5 cm
Package 1 Weight	1.158 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

可持续

Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)





透明

RoHS/REACH

健康安全绩效

✓ Reach (不含 Svhc)	
✓ 无有毒重金属	
✓ 无汞	
✓ RoHS 豁免信息	是

认证与标准

Reach法规	REACH 声明
欧盟RoHS指令	主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品) 欧盟ROHS声明
中国 RoHS 管理办法	中国 ROHS 声明
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息