

SACC-CI-M12FSB-5CON-L90 SCO - 插芯

1436657

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1436657>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

传感器/执行器孔式插座，5芯，B编码，带弯焊针，仅带插芯



商业数据

订货号	1436657
包装单位	20 pc
最小订货量	20 pc
销售关键代码	ABQAHS
产品关键代码	ABQAHS
GTIN	4046356438728
单件重量（含包装）	5.305 g
单件重量（不含包装）	3.602 g
原产地	DE

SACC-CI-M12FSB-5CON-L90 SCO - 插芯



1436657
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1436657>

技术数据

产品属性

产品类型	插芯
应用	信号
位数	5
屏蔽	无
编码	B
螺纹类型	M12

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

电气特性

接触电阻	≤ 3 mΩ
绝缘电阻	≥ 100 MΩ
额定电压 U_N	60 V
额定电流 I_N	4 A

连接数据

连接方式	波峰焊
------	-----

信号处理

状态显示	无
状态显示	否

材料规格

阻燃等级，符合UL 94	V0
接触件材料	CuZn
材料接触表面	Au
接触件载体材料	PA 6.6

连接器

连接1

插座设计	孔式
插座出线	弯头
插座螺纹类型	M12
编码	B

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP67
------	------

SACC-CI-M12FSB-5CON-L90 SCO - 插芯



1436657

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1436657>

	IP67
环境温度（运行）(孔式连接器/针式连接器)	-25 °C ... 85 °C (针式/孔式)
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

安装


安装类型	PCB安装
------	-------

包装规格

包装类型	Blister
------	---------

图纸

示意图



M12孔式连接器引脚分配，5芯，B编码，插座侧

SACC-CI-M12FSB-5CON-L90 SCO - 插芯



1436657

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1436657>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1436657>

 cUL认证 认证ID: E118976-20100522				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	60 V	4 A	22	-

 UL认证 认证ID: E118976-20100522				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	60 V	4 A	22	-

SACC-CI-M12FSB-5CON-L90 SCO - 插芯



1436657

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1436657>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC003568
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	2a97bb18-429d-417a-a686-1b2ebb079b36