




Plan détaillé



Température maximale	200 °C
Code Article	PF049392
Désignation	E25066/CORREGE/TYPE K SELF ADHESIVE/PTFE/1M/CMPKI SURMOULE
Élément sensible	K
Précision	Classe 1
Normes	EN 60584
Dimensions	Longueur (L) : 1000mm Soudure chaude apparente Cable twisté Ø1,4mm Âme des Conducteurs Ø0,2mm
Isolation du câble	Téflon
Connexion	Connecteur mâle miniature (2 broches plates)




Utilisation

Thermocouple type K équipé d'une pastille métallique pour un temps de réaction le plus rapide possible. Large plage de température grâce à son isolation Téflon, pour des mesures de température en R&D, cartographies, test, instrumentation et mesures.


La soudure chaude est apparente et est donc plus sujette à la corrosion selon les environnements dans laquelle elle est placée. Connecteur mâle miniature surmoulé sur le câble pour raccordement facile.




Thermocouples à câble + connecteur



Code Article	PF049380 / 1m 565-583 / 2m PF049382 / 5m
Type	K
Longueur	1m / 2m / 5m
Isolation	Soie de Verre




Code Article	PF049377 / 1m 565-584 / 2 m PF049379 / 5 m
Type	K
Longueur	1m / 2m / 5m
Isolation	Téflon



Code Article	PF049392 / 1m 565-589 / 2m PF049411 / 5m
Type	K + pastille
Longueur	1m / 2m / 5m
Isolation	Soie de Verre



Code Article	PF049383 / 1m 565-585 / 2m PF049385 / 5m
Type	J
Longueur	1m / 2m / 5m
Isolation	Soie de Verre



Code Article	PF049386 / 1m 565-587 / 2m PF049388 / 5m
Type	N
Longueur	1m / 2m / 5m
Isolation	Soie de Verre



Code Article	PF049389 / 1m 565-586 / 2m PF049391 / 5m
Type	T
Longueur	1m / 2m / 5m
Isolation	Téflon