
**NK8/12-TV-XL**

Roulement à aiguilles

Roulements à aig. NK, série légère

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

lubrifiant	Sans	
Cage	TV	Cage plastique en PA66
caractéristique cage	Norme	
classe de tolérance	PN	Normal (DIN 620-2)

dimensions principale & données de performance

F_w	8 mm	Diamètre sous rouleaux
D	15 mm	Diamètre extérieur
C	12 mm	Largeur, bague extérieure
C_r	4.450 N	Charge dyn. de base, radiale
C_{0r}	4.100 N	Charge stat. de base, radiale
C_{ur}	700 N	Limite à la fatigue, radiale
n_G	32.500 1/min	Limitation de la vitesse
n_{gr}	37.000 1/min	Vitesse de base
$\approx m$	8,86 g	Poids

Dimensions

r_{min}	0,3 mm	Dimension minimum de chanfrein
-----------	--------	--------------------------------



Plage de température

T _{min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.

information additionnelle

G8X15X3	Bague d'étanchéité
SD8X15X3	Bague d'étanchéité 2

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Lubrification à la graisse
-  lubrification à l'huile
-  Ouvert
-  Faible encombrement