

1523492
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1523492>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



设备连接器 板前安装，通用，8-位置，针式插头，直头，M12-SPEEDCON，编码: A，与端自由出线，板前安装，M16 x 1.5，单线，电缆长度: 0.5 m，0.25 mm²，预制TPE绞合线，罐装，备选产品符合RoHS II非豁免 6c (Pb < 0.1 %) 产品编号：1237425

优势

- 预装李兹线，可立即使用
- 组装和李兹线长度均可定制
- 李兹线侧密封，确保密封性
- 所有标准引脚分配和用于信号、数据和功率传输的编码，采用统一的设计
- 可达到很高的传输安全：至外壳的屏蔽连接，采用可选的EMC螺母
- SPEEDCON速连技术可节省接线时间

商业数据

订货号	1523492
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	ABQCEB
产品关键代码	ABQCEB
目录页面	页码37 (C-2-2019)
GTIN	4046356021326
单件重量（含包装）	24.025 g
单件重量（不含包装）	22.037 g
原产地	DE

技术数据

说明	
操作注意事项	要达到规定的电气和机械参数，必须保证连接器对已正确锁定并安装好。如果连接器未锁定或有被污染的危险，则必须用保护等级 > IP54的护盖将其密封。还必须考虑因绞线、电缆或PCB组件造成的影响。
概述	触点连接方式：压接

安装	
安装类型	板前安装 M16 x 1.5

产品属性	
产品类型	圆形连接器（设备侧）
应用	信号
传感器类型	通用
位数	8
出线口编号	1
屏蔽	无
编码	A
螺纹类型	M12

绝缘特性	
过电压类别	II
污染等级	3

材料规格	
标识材料 模塑原料	PUR (罐装)
阻燃等级，符合UL 94	V0
密封材料	FKM
接触件材料	CuZn
材料接触表面	Ni/Au
接触件载体材料	PA 6.6
螺钉连接材料	压铸，镀镍
导线材料	镀锡铜绞线

电气特性	
额定过电压	0.8 kV
接触电阻	≤ 3 mΩ
绝缘电阻	≥ 100 MΩ
额定电压 U _N	30 V (AC)
	30 V (DC)
额定电流I _N	2 A
最大导线电阻	80 mΩ/m

1523492
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1523492>

连接数据

导线连接

连接方式	单线
触点类型	针式插头
导线横截面	0.25 mm²
紧固扭矩	3 Nm ... 4 Nm (安装侧)

机械特性

机械参数

插 / 拔周期	> 100
---------	-------

连接器

连接1

插座设计	针式插头
插座出线	直头
插座螺纹类型	M12
插座锁定类型	SPEEDCON
编码	A

连接2

插座设计	端自由出线
------	-------

电缆/电线

电缆长度	0.5 m
光缆类型	预制TPE绞合线
信号类型/分类	通用
线径，包括绝缘层	1.15 mm ±0.07 mm
单线，颜色	棕色，蓝色，白色，灰色，粉色，绿色，黄色，红色
电缆截面积	0.25 mm²
导线材料	镀锡铜绞线
导线结构 信号线	14x 0.15 mm
AWG，信号线	24
导线绝缘材料	TPE
厚度，绝缘	0.21 mm (线芯绝缘)
电缆标称电压	300 V
电缆测试电压	2000 V AC
电缆电阻	≤ 80 mΩ/m
电缆绝缘电阻	≥ 20 MΩ*km
环境温度（运行）	-40 °C ... 85 °C (电缆，固定式安装)
	-25 °C ... 85 °C (电缆，活动式安装)

环境和真实条件

1523492
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1523492>

环境条件	
保护等级	IP67
	IP67
环境温度（运行）	-25 °C ... 85 °C (针式/孔式)
	-40 °C ... 85 °C (无机械驱动)
	-25 °C ... 85 °C (电缆，活动式安装)
	-40 °C ... 85 °C (电缆，固定式安装)
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

标准和规范

M12	
标准标识	M12 针式插头连接器
标准/规格	IEC 61076-2-101

SACC-E-MS-8CON-M16/0,5 SCO - 设备连接器 板前安 装




1523492

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1523492>


图纸

示意图



M12针式连接器引脚分配, 8芯, 插头侧视图

图表



I = 电流强度, T = 环境温度


SACC-E-MS-8CON-M16/0,5 SCO - 设备连接器 板前安 装



1523492

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1523492>

电路图



M12针式触点分配

SACC-E-MS-8CON-M16/0,5 SCO - 设备连接器 板前安 装



1523492

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1523492>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1523492>

UL认证				
认证ID: E118976-20100522				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	30 V	2 A	24	-

cULus认证				
认证ID: E221474-20140616				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	30 V	2 A	24 - 22	-

SACC-E-MS-8CON-M16/0,5 SCO - 设备连接器 板前安 装



1523492
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1523492>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27440103
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC003570
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-E-MS-8CON-M16/0,5 SCO - 设备连接器 板前安 装



1523492
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1523492>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	b2ef2faf-d741-4563-bf31-58dff92dac23

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn