



IMF08-02BPPNC0S

IMF

电感式接近传感器

SICK
Sensor Intelligence.



订购信息

类型	订货号
IMF08-02BPPNC0S	1076748

其他设备规格和配件 → www.sick.com/IMF

图片可能存在偏差



详细技术参数

产品特点

设计构造	公制设计
外壳形状	标准
螺纹尺寸	M8 1
直径	Ø 8 mm
触发感应距离 S_t	2 mm
安全接通距离 S_a	1.62 mm
安装在金属	齐平
开关频率	4,000 Hz
连接类型	插头, M12, 4 针 ¹⁾
开关量输出	PNP
输出功能	补偿量
电气规格	DC 4 线
外壳防护等级	IP68 ²⁾ IP69K ³⁾
特殊特征	适用于食品工业使用, 耐清洗剂, 具有 IO-Link 1.0 通信能力

¹⁾ 镀金触点.

²⁾ 根据 EN 60529.

³⁾ 根据 ISO 20653: 2013-03.

机械/电子参数

供电电压	10 V DC ... 30 V DC
------	---------------------

¹⁾ 在 I_a max 时.

²⁾ 无负载.

³⁾ U_b 和 T_a 稳定.

⁴⁾ 从 S_r .

残余纹波	≤ 10 %
电压下降	≤ 2 V ¹⁾
电流消耗	≤ 10 mA ²⁾
滞后	3 % ... 20 %
再现性	≤ 2 % ^{3) 4)}
温度漂移 (Sr)	± 10 %
电磁兼容性	根据 EN 60947-5-2
持续性电流 I _a	≤ 200 mA
短路保险	✓
极性反接保护	✓
通电脉冲保护	✓
抗冲击与抗振性	100 g / 11 ms / 1000 周期; 150 g / 1 百万周期; 10 Hz ... 55 Hz, 1 mm / 55 Hz ... 500 Hz / 15 g
运行环境温度	-40 °C ... +100 °C
外壳材料	不锈钢, V4A (1.4404, AISI 316L)
材料, 感应面	塑料, LCP (FDA 认证)
壳体长度	50 mm
可用的螺纹长度	38 mm
最大拧紧力矩	Typ. 14 Nm
UL 文件编号	E181493

¹⁾ 在 I_a max 时.²⁾ 无负荷.³⁾ Ub 和 Ta 稳定.⁴⁾ 从 Sr.

折减系数

提示	这些数据仅作为参考, 可能有偏差
不锈钢 (V2A)	大约 0.74
铝 (Al)	大约 0.43
铜 (Cu)	大约 0.33
黄铜 (Ms)	大约 0.46

安装指导

备注	相关图示参见“安装指导”
B	6.5 mm
C	8 mm
D	6 mm
F	16 mm

分类

ECI@ss 5.0	27270101
ECI@ss 5.1.4	27270101
ECI@ss 6.0	27270101
ECI@ss 6.2	27270101


ECl@ss 7.0	27270101
ECl@ss 8.0	27270101
ECl@ss 8.1	27270101
ECl@ss 9.0	27270101
ETIM 5.0	EC002714
ETIM 6.0	EC002714
UNSPSC 16.0901	39122230

通讯接口

通讯接口	IO-Link V1.0
通信接口详情	COM2 (38,4 kBaud)
过程数据长度	2 Byte
过程数据结构	Bit 0 = Sr reached Bit 1 = Sa reached


安装指导

齐平安装



接线图


cd-006



特征曲线


齐平安装

Distance in mm (inch)



尺寸图 (尺寸单位: mm)

IMF08, 齐平



推荐配件

其他设备规格和配件 → www.sick.com/IMF

	简述	类型	订货号
固定支架和固定板			
	M8 传感器紧固板, 钢制、镀锌, 无固定材料	BEF-WG-M08	5321722
	用于 M8 传感器的安装支架, 钢制、镀锌, 无固定材料	BEF-WN-M08	5321721
插头和电缆			
	A 头: 插座, M12, 4 针, 弯头 B 头: 插头, M12, 4 针, 直头 电缆: PP, 无屏蔽, 2 m 该产品耐一般化学清洁剂 (见 Ecolab) 及诸如 H2O2、CH2O2 等。在安装前, 应对要使用清洁剂进行材料耐受测试。, 对于乳酸和过氧化氢 (H2O2) 具备耐受性能	DSL-1204-B02MRN	6058502

	简述	类型	订货号
	<p>A头: 插座, M12, 4 针, 弯头 B头: 插头, M12, 4 针, 直头 电缆: PP, 无屏蔽, 5 m 该产品耐一般化学清洁剂 (见 Ecolab) 及诸如 H₂O₂、CH₂O₂ 等。在安装前, 应对要使用清洁剂进行材料耐受测试。, 对于乳酸和过氧化氢 (H₂O₂) 具备耐受性能</p> 	DSL-1204-B05MRN	6058503
	<p>A头: 插座, M12, 4 针, 直头 B头: 插头, M12, 4 针, 直头 电缆: PP, 无屏蔽, 2 m 该产品耐一般化学清洁剂 (见 Ecolab) 及诸如 H₂O₂、CH₂O₂ 等。在安装前, 应对要使用清洁剂进行材料耐受测试。, 对于乳酸和过氧化氢 (H₂O₂) 具备耐受性能</p>	DSL-1204-G02MRN	6058499
	<p>A头: 插座, M12, 4 针, 直头 B头: 插头, M12, 4 针, 直头 电缆: PP, 无屏蔽, 5 m 该产品耐一般化学清洁剂 (见 Ecolab) 及诸如 H₂O₂、CH₂O₂ 等。在安装前, 应对要使用清洁剂进行材料耐受测试。, 对于乳酸和过氧化氢 (H₂O₂) 具备耐受性能</p>	DSL-1204-G05MRN	6058500
	<p>A头: 插座, M12, 4 针, 直头 B头: 开放式导线头 电缆: PP, 无屏蔽, 2 m 该产品耐一般化学清洁剂 (见 Ecolab) 及诸如 H₂O₂、CH₂O₂ 等。在安装前, 应对要使用清洁剂进行材料耐受测试。, 对于乳酸和过氧化氢 (H₂O₂) 具备耐受性能</p>	DOL-1204-G02MRN	6058291
	<p>A头: 插座, M12, 4 针, 直头 B头: 开放式导线头 电缆: PP, 无屏蔽, 5 m 该产品耐一般化学清洁剂 (见 Ecolab) 及诸如 H₂O₂、CH₂O₂ 等。在安装前, 应对要使用清洁剂进行材料耐受测试。, 对于乳酸和过氧化氢 (H₂O₂) 具备耐受性能</p>	DOL-1204-G05MRN	6058476
	<p>A头: 插座, M12, 4 针, 弯头, 带 LED B头: 开放式导线头 电缆: PP, 无屏蔽, 2 m 该产品耐一般化学清洁剂 (见 Ecolab) 及诸如 H₂O₂、CH₂O₂ 等。在安装前, 应对要使用清洁剂进行材料耐受测试。, 对于乳酸和过氧化氢 (H₂O₂) 具备耐受性能</p>	DOL-1204-L02MRN	6058482
	<p>A头: 插座, M12, 4 针, 弯头, 带 LED B头: 开放式导线头 电缆: PP, 无屏蔽, 5 m 该产品耐一般化学清洁剂 (见 Ecolab) 及诸如 H₂O₂、CH₂O₂ 等。在安装前, 应对要使用清洁剂进行材料耐受测试。, 对于乳酸和过氧化氢 (H₂O₂) 具备耐受性能</p>	DOL-1204-L05MRN	6058483
	<p>A头: 插座, M12, 4 针, 弯头 B头: 开放式导线头 电缆: PP, 无屏蔽, 2 m 该产品耐一般化学清洁剂 (见 Ecolab) 及诸如 H₂O₂、CH₂O₂ 等。在安装前, 应对要使用清洁剂进行材料耐受测试。, 对于乳酸和过氧化氢 (H₂O₂) 具备耐受性能</p>	DOL-1204-W02MRN	6058474
	<p>A头: 插座, M12, 4 针, 弯头 B头: 开放式导线头 电缆: PP, 无屏蔽, 5 m 该产品耐一般化学清洁剂 (见 Ecolab) 及诸如 H₂O₂、CH₂O₂ 等。在安装前, 应对要使用清洁剂进行材料耐受测试。, 对于乳酸和过氧化氢 (H₂O₂) 具备耐受性能</p>	DOL-1204-W05MRN	6058477

SICK 概览

SICK 是工业用智能传感器和传感技术解决方案的主要制造商之一。独特的产品和服务范围为安全有效地控制流程创造最优的基础,防止发生人身事故并且避免环境污染。

我们在诸多领域拥有丰富的经验,熟知其流程和要求。这样我们就可以用智能传感器为客户提供其所需。在欧洲、亚洲和北美洲的应用中心,我们会根据客户的需求测试并优化系统解决方案。SICK 是值得您信赖的供应商和研发合作伙伴。

全面的服务更加完善我们的订单:SICK 全方位服务在机器整个寿命周期中提供帮助并保证安全性和生产率。

这对我们来说就是“传感智能”。

与您全球通行:

联系人以及其它分公司所在地 - www.sick.com