



NO.1120010210

检 测 报 告

Test Report

样品名称： 可充电锂离子电池 18650 3.7V 2200mAh 8.14Wh

Name of Sample: Rechargeable Lithium battery 18650 3.7V 2200mAh
8.14Wh

委托单位： 宁波昕源新能源科技有限公司

Consignor: Ningbo Xinyuan New Energy Technology Co., Ltd



上海化工院检测有限公司

Shanghai Institute of Chemical Industry Testing Co., Ltd.

上海化工院检测有限公司 检测报告

Shanghai Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report

NO. 1120010210

1/10

样品名称 Name of Sample	中文 Chinese	可充电锂离子电池 18650 3.7V 2200mAh 8.14Wh	
	英文 English	Rechargeable Lithium battery 18650 3.7V 2200mAh 8.14Wh	
样品编号 Sample No.	1120010210		
委托单位 Consignor	宁波昕源新能源科技有限公司 Ningbo Xinyuan New Energy Technology Co., Ltd		
生产单位 Manufacturer	宁波昕源新能源科技有限公司 Ningbo Xinyuan New Energy Technology Co., Ltd		
检测方法 Test method	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》 ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3		
判定标准 Criterion	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》 ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3		
样品外观 Appearance	绿色 圆柱型塑料薄膜外壳 Green Cylinder plastics film shell		
样品接受日期 Accepted Date	2020-01-12	检测起迄日期 Test Date	2020-02-17 ~ 2020-03-10
检测项目 Test Items	高度模拟;热测试;振动;冲击;外短路;撞击;强制放电 Altitude simulation, Thermal test, Vibration, Shock, External short circuit, Impact, Forced discharge		
检测结论 Conclusion	经检测, 该样品符合联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》 ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3标准要求。 The sample has passed the test items of UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 生效日期(Date): 2020-03-12		
备注 Comment	可充电锂电池芯Rechargeable Lithium Cell. / 检验检测专用章 (13)		
委托单位地址 Consignor Address	中国浙江省宁波市海曙工贸四路75号 No. 75 Forth Gongnao Road, Haishu District Ningbo City, Zhejiang Province, P. R. China	邮政编码 Post Code	315000

批准
Approver:
职务
Title:

审核
Checker:
副总工程师(Vice chief engineer)

编制
Compiler:



上海化工院检测有限公司 检测报告

Shanghai Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report

NO. 1120010210

2/10

序号 No.	检测项目名称 Name of Test Items	标准要求或标准条款号 Standard requirement or The Clause Number of Standard	检测结果 Test Result	本项结论 Conclusion	备注 Remark
1	高度模拟 Altitude simulation	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 试验T.1 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3 Test T.1	见附表 1 See Appendix 1	合格 Passed	/
2	热测试 Thermal test	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 试验T.2 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3 Test T.2	见附表 2 See Appendix 2	合格 Passed	/
3	振动 Vibration	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 试验T.3 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3 Test T.3	见附表 3 See Appendix 3	合格 Passed	/
4	冲击 Shock	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 试验T.4 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3 Test T.4	见附表 4 See Appendix 4	合格 Passed	/
5	外短路 External short circuit	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 试验T.5 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3 Test T.5	见附表 5 See Appendix 5	合格 Passed	/
6	撞击 Impact	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 试验T.6 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3 Test T.6	见附表 6 See Appendix 6	合格 Passed	/
7	强制放电 Forced discharge	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 试验T.8 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3 Test T.8	见附表 7 See Appendix 7	合格 Passed	/
8	以下空白	This space intentionally left blank			
检测环境条件 Test Environment Condition		环境温度:20℃-21℃;环境湿度:/% Ambient temperature:20℃-21℃;Ambient humidity:/%			
分包检验情况 Subcontracted Test Condition		检测项目 Test Item	/		
		分包实验室 Subcontracted Laboratory	名称 Name	/	邮编 Post Code
			地址 Address	/	电话 Tel

序号 No	1	检测项目名称 Name of Test Items		高度模拟 Altitude simulation				
样品 编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	试验前 Before		试验后 After		质量损失 Mass Loss /%	剩余电压 Residual OCV /%	其他 现象 Other Event
		质量 Mass /g	开路电压 OCV /V	质量 Mass /g	开路电压 OCV /V			
001	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	44.9619	4.19	44.9611	4.19	0.00	100.00	O
002	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	44.9079	4.20	44.9063	4.20	0.00	100.00	O
003	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	44.8215	4.19	44.8204	4.19	0.00	100.00	O
004	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	45.1794	4.20	45.1790	4.20	0.00	100.00	O
005	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	45.2677	4.20	45.2658	4.20	0.00	100.00	O
006	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	45.0715	4.19	45.0700	4.19	0.00	100.00	O
007	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	45.1983	4.19	45.1974	4.19	0.00	100.00	O
008	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	44.8506	4.20	44.8483	4.20	0.01	100.00	O
009	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	45.0114	4.19	45.0107	4.19	0.00	100.00	O
010	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	45.2644	4.18	45.2620	4.18	0.01	100.00	O
以下空白	This space intentionally left blank							

检测报告-附表2

Shanghai Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report—Appendix 2

NO. 1120010210

4/10

序号 No.	2	检测项目名称 Name of Test Items		热测试 Thermal test				
样品 编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	试验前 Before		试验后 After		质量损失 Mass Loss /%	剩余电压 Residual OCV /%	其他 现象 Other Event
		质量 Mass /g	开路电压 OCV /V	质量 Mass /g	开路电压 OCV /V			
001	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	44.9611	4.19	44.9591	4.09	0.00	97.61	O
002	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	44.9063	4.20	44.9039	4.10	0.01	97.62	O
003	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	44.8204	4.19	44.8194	4.09	0.00	97.61	O
004	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	45.1790	4.20	45.1768	4.10	0.00	97.62	O
005	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	45.2658	4.20	45.2645	4.09	0.00	97.38	O
006	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	45.0700	4.19	45.2610	4.08	0.00	97.37	O
007	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	45.1974	4.19	45.1960	4.09	0.00	97.61	O
008	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	44.8483	4.20	44.8478	4.10	0.00	97.62	O
009	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	45.0107	4.19	45.0088	4.09	0.00	97.61	O
010	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	45.2620	4.18	45.2613	4.09	0.00	97.85	O
以下空白	This space intentionally left blank							

检测报告-附表3

Shanghai Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report—Appendix 3

NO. 1120010210

5/10

[illegible]

序号 No.	4	检测项目名称 Name of Test Items	冲击 Shock					
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	试验前 Before		试验后 After		质量损失 Mass Loss /%	剩余电压 Residual OCV /%	其他现象 Other Event
		质量 Mass /g	开路电压 OCV /V	质量 Mass /g	开路电压 OCV /V			
001	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	44.9583	4.09	44.9585	4.09	0.00	100.00	O
002	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	44.9033	4.10	44.9036	4.10	0.00	100.00	O
003	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	44.8189	4.09	44.8592	4.09	0.00	100.00	O
004	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	45.1764	4.09	45.1766	4.09	0.00	100.00	O
005	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	45.2636	4.09	45.2639	4.09	0.00	100.00	O
006	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	45.2609	4.08	45.2606	4.08	0.00	100.00	O
007	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	45.1949	4.09	45.1945	4.09	0.00	100.00	O
008	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	44.8464	4.09	44.8462	4.09	0.00	100.00	O
009	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	45.0091	4.09	45.0094	4.09	0.00	100.00	O
010	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	45.2610	4.09	45.2615	4.09	0.00	100.00	O
以下空白	This space intentionally left blank							

备注：L-泄漏 V-漏气 D-解体 R-破裂 F-起火 O-无泄漏、无漏气、无解体、无破裂、无起火。
 Note: L-Leakage V-Venting D-Disassembly R-Rupture F-Fire O-No Leakage,No Venting,
 No Disassembly,No Rupture & No Fire.

序号 No.	5	检测项目名称 Name of Test Items	外短路 External short circuit
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	样品表面最高温度 Max. External Temperature /℃	其他现象 Other Event
001	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	86.2	O
002	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	89.9	O
003	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	92.1	O
004	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	93.2	O
005	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	88.8	O
006	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	90.7	O
007	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	92.6	O
008	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	83.2	O
009	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	83.7	O
010	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	87.8	O
以下空白	This space intentionally left blank		

备注：D-解体 R-破裂 F-起火 O-无解体、无起火、无破裂。

Note: D-Disassembly R-Ruptur F-Fire O-No Disassembly,No Fire & No Rupture.

[illegible]

上海化工院检测有限公司


检测报告 - 附表7

Shanghai Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report—Appendix 7

NO. 1120010210

9/10

序号 No.	7	检测项目名称 Name of Test Items	强制放电 Forced discharge
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	其他现象 Other Event	
021	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
022	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
023	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
024	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
025	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
026	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
027	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
028	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
029	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
030	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
031	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
032	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
033	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
034	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
035	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
036	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
037	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
038	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
039	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
040	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
备注：D-解体 F-起火 O-无解体、无起火。 Note: D-Disassembly F-Fire O-No Disassembly & No Fire.			



报告结束