


CARACTERISTIQUES

- Accepte des bobines jusqu'à 520 mm de large
- Facilite la manipulation des bobines sans enchevêtrement ou tricot
- Cadre structurel léger mais extrêmement durable
- Fabriqué en acier galvanisé et en aluminium
- Parfait pour gagner du temps et des ressources sur site
- Idéal pour les installations électriques

Rouleau de tambour pour câble RS Pro 128 mm (H) x 560 mm (L) x 558 mm (W) 1 étagère en aluminium, acier

RS code commande : 666-688



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Le rouleau de tambour pour câble de RS Pro est un rouleau de tambour pour câble léger, mais robuste, qui facilite les problèmes de manipulation de câble rencontrés pendant les travaux d'installation électrique. Une fois le rouleau de câble placé sur le support, il est libre de tourner pendant le dévidage, mais il est maintenu en position pour empêcher tout mouvement indésirable. Le rouleau de tambour de câble de RS Pro permet de distribuer le câble sans tricoter et enchevêtrer, pour économiser de l'effort et du temps sur le site. Le support est doté de deux rouleaux réglables pleine largeur pour s'adapter à une gamme de tailles de bobine/tambour de câble. Pour les fûts plus grands ou plus lourds, deux supports peuvent être utilisés, un sous chaque bride de tambour

Caractéristiques

Type	Rouleau de tambour
Nombre d'étagères	1
Matériau	Aluminium, Acier
Couleur	Rouge ; orange ; bleu
Applications	Sites de travail, entrepôts, usines, ateliers, garages

Spécifications mécaniques

Capacité de longueur de câble maximale	50m
Capacité de diamètre de câble	102mm
Largeur de bobine maximale	520mm
Dimensions	128 x 55 mm x 560 mm
Hauteur	128mm
Largeur	558mm
Longueur	565mm
Diamètre	35mm
Poids maximum du bobine	140kg

Nombre de bar/niveau	Maintien de bobine de câble	Largeur	Diamètre
1	2	300mm	600 mm
2	4	400mm	450mm

Article No.	Min. Reel Diameter	Max. Reel Diameter	Max. Reel Width	Max. Reel Weight
666-688	120 mm	1200 mm	520 mm	140 Kg