

Designation

ROUE ACIER Ø100MM A SUPPORT INTERIEUR GORGE RONDE Ø16MM


Code article

Ø100

4361001



	Ø100
Diamètre de roue ØD	98±0,5mm
Largeur de roue S	21±0,5mm
Diamètre sur gorge D	86±0,5mm
Profondeur de gorge H	6,5±0,5mm
Rayon de gorge R	8,3±0,2mm
Largeur du support C	33±0,5mm
Longueur du support B	155±0,5mm
Entraxe des trous E	130±0,5mm
Trou F	Ø9±0,2mm
Hauteur sous support M	14±0,5mm
Hauteur au-dessus du support G	69±0,5mm
Hauteur de monture A	70±0,5mm
Hauteur L	18±0,5mm
Gorge	Ronde Ø16mm
Roulement à billes	1, Type 6203 -2RS
Capacité de charge	230 Kg
Poids	1,10kg



DESCRIPTION

Roue en acier décollété, gorge ronde Ø16, zinguage de protection. Un roulement à billes central. Support en tôle d'acier embouti de 3mm d'épaisseur, protection par zinguage chromatisé blanc.

APPLICATION

Accessoire de portail. A boulonner ou à souder sous le châssis du portail.
Destiné à rouler sur un rail rond.