

WP-PA HF-HB 10,0 BK - 保护软管

3240838

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240838>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



保护软管，标识材料: PA 6，抗紫外线: 是，柔性，保护等级: IP68，颜色: 黑色，阻燃等级符合UL 94: HB，内径: 6.5 mm，总长度: 50 m

商业数据

订货号	3240838
包装单位	50 m
最小订货量	50 m
销售关键代码	AF7DSA
产品关键代码	AF7DSA
目录页面	页码585 (C-3-2019)
GTIN	4046356736541
单件重量 (含包装)	1,699.5 g
单件重量 (不含包装)	1,699.5 g
原产地	DE

WP-PA HF-HB 10,0 BK - 保护软管

3240838

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240838>



技术数据

说明

操作注意事项	保护软管长度在伸展状态下测量；长度公差±5%
--------	------------------------

产品属性

产品类型	保护软管
拉伸强度 GRP	100 N

尺寸

外部尺寸	
外径	10 mm

内部尺寸	
内径	6.5 mm

材料规格

标识材料	PA 6
阻燃等级，符合UL 94	HB
材质	无硅树脂、卤素及镉

电缆/电线

弯曲半径，动态	35 mm
弯曲半径，静态	13 mm
拉伸强度	100 N
无卤素	是

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP68
	IP69K
环境温度 (运行)	-25 °C ... 120 °C
抗UV辐射	是
短期温度	120 °C

WP-PA HF-HB 10,0 BK - 保护软管

3240838

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240838>



认证

>To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240838>



UL认证

认证ID: E86359



VDE绘图认证

WP-PA HF-HB 10,0 BK - 保护软管

3240838

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240838>



分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27430304
ECLASS-12.0	27430304
ECLASS-13.0	27430304

ETIM

ETIM 9.0	EC001177
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	40141700
-------------	----------

WP-PA HF-HB 10,0 BK - 保护软管

3240838

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240838>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn