



コネクタ > PCB コネクタ > PCB ヘッダおよびリセプタクル



PCB コネクタ アセンブリのタイプ: PCB マウント ヘッダ

PCB マウント向き: 垂直

接続タイプ: 電線対基板

極数: 4

列数: 1

特徴

電気的特性

結線抵抗	15 mΩ
絶縁抵抗	5000 MΩ
誘電耐電圧 (最大)	600 V

寸法

基板厚 (推奨)	1.57 mm[.062 in]
コネクタの高さ	13.59 mm[.535 in]
コネクタ長	12.7 mm[.5 in]

実装の特徴

パッケージ数量	42
実装方法	Tube, Box

業界スタンダード

認可規格製品に適合	UL E28476, CSA LR7189
UL 難燃性グレード	UL 94V-0



使用条件

ハウジングの温度定格	高
使用温度 (最大)	105 °C[221 °F]
使用温度範囲	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]

機械的アタッチメント

嵌合保持のタイプ	留め具
嵌合保持	あり
嵌合調整のタイプ	ラッチ付き, 極性
PCB マウント リテンション タイプ	スエージされたリテンション用リード
PCB マウント リテンション	あり
PCB マウント アラインメント	なし
コネクタ取り付けのタイプ	ボード マウント
嵌合調整	あり

結線の特徴

結線ポストとテールの長さ	3.3 mm[.13 in]
角型結線ポストとテールの寸法	.64 mm[.025 in]
PCB に対する結線方法	スルー ホール - はんだ付け

端子の特徴

PCB 端子結線面のめっき材料の仕上げ	マット
端子嵌合面のめっき材料の厚さ	.381 µm[15 µin]
嵌合可能な角形ポストの寸法	.64 mm[.025 in]
PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ	2.54 – 5.08 µm[100 – 200 µin]
端子の形状およびフォーム	角型
端子嵌合面の長さ	5.84 mm[.23 in]
端子のベース材質	黄銅
PCB 端子結線面のめっき材料	錫
端子嵌合面のめっき仕様	金
端子のタイプ	ピン
端子の定格電流 (最大)	3 A

ハウジングの特徴

ハウジングの材料	熱可塑性樹脂
ピッチ	2.54 mm[.1 in]



製品のタイプの特徴

PCB コネクタ アセンブリのタイプ	PCB マウント ヘッダ
接続タイプ	電線対基板
ヘッダーのタイプ	完全にシュラウド付き
防水性	いいえ
コネクタおよびコンタクトの嵌合先	プリント基板

構成の特徴

PCB マウント向き	垂直
極数	4
列数	1

ボディの特徴

一次製品色	黒
-------	---

動作/用途

回路用途	Signal
------	--------

その他

EU RoHS 準拠	準拠
EU ELV 準拠	準拠

製品コンプライアンス

コンプライアンス資料に関しましては、[TE.comの製品ページをご覧ください](#)>

EU RoHS指令2011/65 / EU	指令に適合
EU ELV指令2000/53 / EC	指令に適合
中国RoHS 2指令MIIT注文番号32,2016	閾値を超える物質は有りません。
EU REACH規則（EC） No. 1907/2006	ECHAによる現在の候補リスト: 2024年6月 (241) 候補リストの表記: 2024年6月(241) REACH SVHCを含まない
ハロゲン含有量	低ハロゲンの場合は Br ,Cl,F,I が均質材料あたり 900 ppm 未満であり、又BFR/CFR /PVC が無いこと
はんだ処理能力	最大 260°C でリフローはんだ付け可能

製品コンプライアンス免責事項

この情報は当社サプライヤへの聞き取り調査により収集した現時点での情報を記載しています。この情報は変更されることがあります。TEがEU RoHS（特定有害物質使用制限）指令に準拠していると特定した製品番号の最大許容濃度は、均質材料中重量で鉛、六価クロム、水銀、PBB、PBDE、DBP、BBP、DEHP、DIBPが0.1%、およびカドミウムが0.01%で



す。また、指令2011/65 / EU（RoHS2）の附属書で制限の免除について定義されています。最終的な電気・電子機器には、指令2011/65/EUの定めるところにより、CE マークが与えられます。コンポーネントには CE マークは与えられない場合があります。TEがEU ELV指令に準拠していると特定した製品番号の最大許容濃度は、均質材料中重量で鉛、六価クロム、水銀が0.1%、およびカドミウムが0.01%です。また、指令2000/53/EC (ELV指令)の附属書で制限の免除について定義されています。REACH規則に関して、TEでは最新の欧州化学物質庁（ECHA）の「記事中の物質要件に関するガイダンス」 URL: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>に基づいた SVHCを記載しています。

適合製品

TE製品番号: 5-103960-3 5X4 MTE RCPT SR LATCH .100CL	TE製品番号: 5-103969-3 5X4 MTE RCPT SR RIBBED .100CL	TE製品番号: 5-103972-3 5X4 MTE RCPT SR RIBBED .100CL	TE製品番号: 5-103957-3 5X4 MTE RCPT SR LATCH .100CL


関連シリーズ | AMPMODU MTE

PCB ヘッダおよびリセプタクル(444)	コネクタ キャップおよびカバー(18)	コネクタ ハードウェア(1)	コネクタ端子(27)
基板対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル(24)	挿入および引き抜き工具(1)	電線対基板コネクタのアセンブリおよびハウジング(298)	電線対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル(420)


この製品と一緒に購入されている製品

TE製品番号:1241959-4 STD-TIM HSG MKII 4P	TE製品番号:5558524-1 MJ,1X4,R/A,8P,PNL GND,CAT5 NT	TE製品番号:6-104935-3 14 MTE HDR SRRA LTCH.100CL LF	TE製品番号:7-1879214-6 CPF 0402 2K26 0.1% 25PPM 1K RL





TE製品番号:7-1879135-7
RN 0603 7R32 0.1% 10PPM 5K RL



TE製品番号:1624250-7
CGS SL1 R051 5% TAPED



TE製品番号:5-147377-6
60 SYS50 SMT HDR DR SHD SN



TE製品番号:5-1447184-6
FSN-21.5A-3=JUMPER NOMEX



TE製品番号:2205161-1
FSN-21.5A-9



TE製品番号:1623934-9
ZEROHM 0207 STEEL RL

書類

製品図面

04 MTE HDR SRST LATCH W/HLDWN

英語

CAD ファイル

3D モデル

3D

カスタマービューモデル

ENG_CVM_CVM_5-104362-3_Y.2d_dxf.zip

英語

カスタマービューモデル

ENG_CVM_CVM_5-104362-3_Y.3d_igs.zip

英語

カスタマービューモデル

ENG_CVM_CVM_5-104362-3_Y.3d_stp.zip

英語

CADファイルをダウンロードすることにより、**利用規約**に同意したことになります。

データ シート/カタログ ページ

AMP MODU MTE Section of Catalog 1307819

英語

AMPMODU_INTERCONNECTION_SYSTEM_SECTION5_CONT

英語

AMPMODU MTE INTERCONNECT SYSTEM

英語

製品規格



取付適用規格

英語