




Adaptateurs process pour raccord pour tuyaux SMS

ADAPT G1/2 - SMS DN50/2"



1 Chanfrein pour l'étanchéité



EC 1935/2004 FCM FDA

Application

Version	avec orifice de fuite	
Tenue en pression	16 bar	1,6 MPa

Tests / homologations

Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matériau du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.

Données mécaniques

Poids [g]	570,5
Matériaux	raccord process: inox (1.4435 / 316L) caractéristiques de surface: Ra < 0,4 µm / Rz 4 µm
Raccordement capteurs	G 1/2 cône d'étanchéité
Raccord process	raccord pour tuyaux SMS DN50 (2")
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide	Ra < 0,8 µm / Rz = 8 µm

E43344



Adaptateurs process pour raccord pour tuyaux SMS

ADAPT G1/2 - SMS DN50/2"

Etanchéité	métal sur PEEK
Classe hygiénique selon DIN 11866	H3
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces