

Données techniques


1204S

Roulements à rotule sur billes



Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	20 mm
D - Diamètre Extérieur	47 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	14 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	1 mm
Classe de Jeu Radial	CN
Classe de précision	P0
Masse	0,12 kg

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité charge dynamique	10000000 mN
C0 - Capacité Charge Statique	2610000 mN
Cu - Charge limite à la fatigue	110000 mN
e - Coefficient	0.29
Y0 - Coefficient charge statique axiale	2.3
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur	2.2
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur	3.4
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	102000 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	84000 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	253,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	25 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	42 mm



DIMENSIONS D'INSTALLATION

ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement

1 mm

