

产品参数表

规格



Reversing Contactor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3, <=440V, 9A, 48V DC coil, screw clamp terminals

LC2D09ED

⚠ 停止生产日期 2021年4月2日

⚠ 已退市

主要信息

产品系列	TeSys TeSys Deca
产品名称	TeSys D TeSys Deca
产品类型	换向接触器
产品短名	LC2D
接触器应用领域	应用于功率因数大于等于0.95的交流负载中 应用于无感或微感负载、电阻炉
使用类别	AC-1 AC-3 AC-3e
设备简介	用可逆供电母排预装配
极数	3P
power pole contact composition	3 NO
额定工作电压 [Ue]	电源回路: <= 690 V AC 25...400 Hz 电源回路: <= 300 V DC
额定工作电流 [Ie]	9 A (当运行温度 <=60 °C) 当运行电压<= 440 V AC AC-3对于电源回路 25 A (当运行温度 <=60 °C) 当运行电压<= 440 V AC AC-1对于电源回路
电动机功率 (kW)	2.2 kW 当运行电压<=220...230 V AC 50...60 Hz 4 kW 当运行电压<=380...400 V AC 50...60 Hz 4 kW 当运行电压<=415 V AC 50...60 Hz 4 kW 当运行电压<=440 V AC 50...60 Hz 5.5 kW 当运行电压<=500 V AC 50...60 Hz 5.5 kW 当运行电压<=660...690 V AC 50...60 Hz
motor power HP (UL / CSA)	0.5 hp 当运行电压<=115 V AC 60 Hz 对于1 相 电机 1 hp 当运行电压<=230/240 V AC 60 Hz 对于1 相 电机 2 hp 当运行电压<=200/208 V AC 60 Hz 对于3 相 电机 2 hp 当运行电压<=230/240 V AC 60 Hz 对于3 相 电机 5 hp 当运行电压<=460/480 V AC 60 Hz 对于3 相 电机 7.5 hp 当运行电压<=575/600 V AC 60 Hz 对于3 相 电机
控制回路特性	DC 标准
控制回路电压 [Uc]	48 V DC
辅助触点类型	1 NO + 1 NC
额定冲击耐受电压 [Uimp]	6 kV 符合 IEC 60947
过电压类别	III
约定发热电流 [Ith]	10 A (当运行温度 <=60 °C) 对于信号回路 25 A (当运行温度 <=60 °C) 对于电源回路
额定接通能力 [Irms]	250 A 当运行电压<=440 V 对于电源回路 符合 IEC 60947 140 A AC 对于信号回路 符合 IEC 60947-5-1 250 A DC 对于信号回路 符合 IEC 60947-5-1

免责声明：本文档不代替或不用于确定任何产品的适用性或兼容性

额定分断能力	250 A 当运行电压<=440 V 对于电源回路 符合 IEC 60947
额定短时耐受电流 [Icw]	30 A 当运行温度<=40 °C 可持续10 分钟 对于电源回路 61 A 当运行温度<=40 °C 可持续1 分钟 对于电源回路 105 A 当运行温度<=40 °C 可持续10 s 对于电源回路 210 A 当运行温度<=40 °C 可持续1 s 对于电源回路 100 A 可持续1 s 对于信号回路 120 A 可持续500 ms 对于信号回路 140 A 可持续100 ms 对于信号回路
与继电器配合使用的熔断丝	25 A gG 当运行电压<= 690 V 配合 1 型, 对于电源回路 20 A gG 当运行电压<= 690 V 配合 2 型, 对于电源回路 10 A gG, 对于信号回路 符合 IEC 60947-5-1
平均阻抗	2.5 mΩ - Ith 25 A 50 Hz 对于电源回路
额定绝缘电压 [Ui]	电源回路: 690 V 符合 IEC 60947-4-1 电源回路: 600 V CSA 认证 电源回路: 600 V UL 认证 信号回路: 690 V 符合 IEC 60947-1 信号回路: 600 V CSA 认证 信号回路: 600 V UL 认证
电气寿命	0.6 Mcycles 25 A AC-1 Ue条件下 <= 440 V 2 Mcycles 9 A AC-3 Ue条件下 <= 440 V
每极功耗	0.2 W AC-3 1.56 W AC-1 0.2 W AC-3e
Front cover	带
联锁类型	机械式
安装方式	底板安装 导轨安装
标准	CSA C22.2 No 14 EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 UL 508 IEC 60335-1
产品认证	DNV CSA CCC UL GL LROS (Lloyds register of shipping) BV RINA GOST UKCA
接线能力	电源回路: 螺栓紧固 1 电缆 1...4 mm²软线 不带 电源回路: 螺栓紧固 2 电缆 1...4 mm²软线 不带 电源回路: 螺栓紧固 1 电缆 1...4 mm²软线 带 电源回路: 螺栓紧固 2 电缆 1...2.5 mm²软线 带 电源回路: 螺栓紧固 1 电缆 1...4 mm²硬线 电源回路: 螺栓紧固 2 电缆 1...4 mm²硬线 控制回路: 螺栓紧固 1 电缆 1...4 mm²软线 不带 控制回路: 螺栓紧固 2 电缆 1...4 mm²软线 不带 控制回路: 螺栓紧固 1 电缆 1...4 mm²软线 带 控制回路: 螺栓紧固 2 电缆 1...2.5 mm²软线 带 控制回路: 螺栓紧固 1 电缆 1...4 mm²硬线 控制回路: 螺栓紧固 2 电缆 1...4 mm²硬线
紧固扭矩	电源回路: 1.7 N.m 通过 螺栓紧固 用螺丝刀 Ø 6 平口 电源回路: 1.7 N.m 通过 螺栓紧固 用螺丝刀 No 2 十字螺丝 控制回路: 1.7 N.m 通过 螺栓紧固 用螺丝刀 Ø 6 平口 控制回路: 1.7 N.m 通过 螺栓紧固 用螺丝刀 No 2 十字螺丝 控制回路: 1.7 N.m 通过 螺栓紧固 用螺丝刀 pozidriv No 2 电源回路: 2.5 N.m 通过 螺栓紧固 用螺丝刀 pozidriv No 2
动作时间	53.55...72.45 ms 闭合 16...24 ms 分断

安全可靠等级	B10d = 1369863 次 标称负载的接触器 符合 EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 次 机械负载的接触器 符合 EN/ISO 13849-1
机械寿命	30 Mcycles
最大操作频率	3600 次/小时当60 °C

补充信息

浪涌抑制模块	内置双向峰值限流二极管
控制电压限额	0.1...0.25 Uc (-40...70 °C 线圈释放 DC 0.7...1.25 Uc (-40...60 °C 线圈吸合 DC 1...1.25 Uc (60...70 °C 线圈吸合 DC
时间常量	28 ms
浪涌功率 (W)	5.4 W 20 °C)
吸持功耗 (W)	5.4 W 在...上 20 °C
辅助触点类型	类型 机械连接 1 NO + 1 NC 符合 IEC 60947-5-1 类型 与主触头状态成镜像 1 NC 符合 IEC 60947-4-1
信号回路频率	25...400 Hz
最小开关电流 [Imin]	5 mA 对于信号回路
最小开关电压	17 V 对于信号回路
不重迭时间	1.5 ms 失电 NC及NO触点之间 1.5 ms 得电 NC及NO触点之间
绝缘电阻	> 10 MΩ 对于信号回路

环境

IP 保护等级	IP20 前面板 符合 IEC 60529
气候耐受	符合 IACS E10 符合 IEC 60947-1 Annex Q category D
防护措施	TH 符合 IEC 60068-2-30
污染等级	3
环境温度	-40...60 °C 60...70 °C 有降容
贮存环境温度	-60...80 °C
工作海拔	0...3000 m
耐火及耐异常高温能力	850 °C 符合 IEC 60695-2-1
阻燃	V1 符合 UL 94
抗冲击、震动性能	抗震性能 触点打开时: 2 gn (5...300 Hz) 抗震性能 触点闭合时: 4 gn (5...300 Hz) 抗冲击性能 触点打开时: 10 gn (11ms) 抗冲击性能 触点闭合时: 15 gn (11ms)
高度	77 mm
宽度	90 mm
深度	95 mm
净重	1.017 kg

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1

Package 1 Height	9.4 cm
Package 1 Width	11.4 cm
Package 1 Length	11.0 cm
Package 1 Weight	1.08 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------



Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

透明

RoHS/REACH

健康安全绩效

无汞	
Rohs 豁免信息	是
无 Pvc	

认证与标准

Reach法规	REACH 声明
欧盟RoHS指令	符合豁免条件
中国 RoHS 管理办法	中国 ROHS 声明 中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息