

Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses

Nom du fournisseur ou marque commerciale. Sunnex

Adresse du fournisseur: Product, Körkarlsvägen 4, 65346 Karlstad, SE

Référence du modèle: SOLUS6

Type de source lumineuse:

Technologie d'éclairage utilisée:	LED	Non-dirigée ou dirigée:	DLS
Type de culot de la source lumineuse (ou d'autre interface électrique)	12-24V AC/DC		
Secteur ou non secteur:	NMLS	Source lumineuse connectée (SLC):	Non
Source lumineuse réglable en couleur:	Non	Enveloppe:	-
Source lumineuse à luminance élevée:	Oui		
Protection anti-éblouissement:	Non	Utilisation avec un variateur:	Non

Paramètres du produit

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
-----------	--------	-----------	--------

Paramètres généraux du produit:

Consommation d'énergie en mode marche (kWh/1000 h), arrondie à l'entier supérieur le plus proche	5	Classe d'efficacité énergétique	G
Flux lumineux utile (ϕ_{use}), avec indication qu'il se réfère au flux dans une sphère (360°), dans un cône large (120°) ou dans un cône étroit (90°)	392 sur Cône étroit (90°)	Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées	4 000
Puissance en mode «marche» (P_{on}), exprimée en W	5,4	Puissance en mode veille (P_{sb}), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	0,00
Puissance en mode veille (P_{net}), pour SLC, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	-	Indice de rendu des couleurs, arrondi à l'entier le plus proche, ou la plage	90


			de valeurs d'IRC qui peuvent être réglées	
Dimensions extérieures en mm, sans appareillage de commande séparé, éléments de régulation de l'éclairage ni éléments sans fonction d'éclairage (le cas échéant)	Hauteur	640	Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge	Voir l'image de la page précédente
	Largeur	71		
	Profondeur	71		
Déclaration de puissance équivalente ^{a)}		-	Si oui, puissance équivalente (W)	-
			Coordonnées chromatiques (x et y)	0,387 0,396
Paramètres pour les sources lumineuses dirigées:				
Intensité lumineuse de crête (cd)	9 875		Angle de faisceau en degrés, ou la gamme d'angles de faisceau qui peuvent être réglés	10
Paramètres pour les sources lumineuses LED et OLED:				
R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs	54		Facteur de survie	0,95
Facteur de conservation du flux lumineux	1,00			

a) '-': sans objet;

b) '-': sans objet;

Spectrum

1.0 = 5.552e+000mW/nm



Modèle mis sur le marché de l'Union du 28/03/2016



Numéro d'enregistrement EPREL: 1482151

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1482151>

Fournisseur: Sunnex Equipment AB (Fabricant)

Site web: www.sunnex.se

Service après-vente:

Nom: Product

Site web: www.sunnex.se

Courriel: torbjorn.andersson@sunnex.se

Téléphone: +4654555162

Adresse:

Körkarlsvägen 4
65346 Karlstad
Suède