



Brand of NTN corporation

Données techniques

UCT.212.N

Paliers auto-aligneurs




Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité

COMPOSITION DU KIT

UC212G2, T212N

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
A - Largeur du logement	64 mm
A1 - Largeur de la rainure de guidage	22 mm
A2	42 mm
B - Largeur Bague Intérieure	65,1 mm



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

DEFINITION TECHNIQUE

d - Diamètre arbre	60 mm
G - Graisseur	M6x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement	146 mm
H1 - Distance entre les rainures de guidage	130 mm
H2 - Hauteur / Largeur logement	102 mm
L - Longueur du logement	194 mm
L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement	119 mm
L2 - Épaisseur de l'extrémité de l'attache	19 mm
L3 - Longueur de la rainure/surface de guidage	102 mm
N - Dimension trou de fixation	35 mm
N1 - Longueur encoche de fixation	32 mm
N2 - Hauteur encoche de fixation	64 mm
S - Distance face / centre du palier	25,4 mm

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité de charge dynamique	52500000 mN
C0 - Capacité de charge statique	32800000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES

Masse	4,63 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage	22 N-m

