


Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 893

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre d'alésage rondelle d'appui BI - WS	35 mm
D - Diamètre extérieur rondelle d'appui BE - GS	68 mm
d1 - Diamètre extérieur rondelle d'appui BI - WS	68 mm
D1 - Diamètre d'alésage rondelle d'appui BE - GS	37 mm
T - Hauteur de butée	20 mm
Dw - Diamètre des Corps Roulants	6 mm
Dc1 - Diamètre d'alésage cage à rouleau	35 mm

DEFINITION TECHNIQUE

Dc - Diamètre extérieur cage à rouleaux	68 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	1 mm
Référence cage à rouleaux	K89307
Référence rondelle d'appui (BI) WS	WS89307
Référence rondelle d'appui (BE) GS	GS89307
Ea - Diamètre extérieur de référence rouleaux	64,4 mm
Eb - Diamètre intérieur de référence rouleaux	40 mm
Masse	0,36 kg
Poids cage à rouleaux	0,064 kg
Poids rondelle d'appui WS	0,15 kg
Poids rondelle d'appui GS	0,15 kg

PERFORMANCE PRODUIT

Ca - Capacité charge axiale dynamique	66500000 mN
C0a - Capacité charge axiale statique	214000000 mN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue	26100000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	7200 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	27600 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	253,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	64 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE	40 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement	1 mm

