



BURINEUR XR FLEXVOLT 54V 3AH LI-ION BRUSHLESS 10.5J **DCH832X2-QW**

- Moteur Brushless : plus compact, plus léger, grande durabilité, ce moteur permet aussi d'optimiser l'autonomie des batteries
- Taux d'enlèvement de matière élevé : jusqu'à 49 kg en une seule charge sur un bloc béton C30/C37
- Burinage optimisé entre 25 et 100 mm de profondeur
- Perform & Protect : contrôle actif des vibrations, poignée arrière flottante réduisant la transmission des vibrations, démarrage progressif pour un meilleur contrôle de l'outil
- Wireless Tool Control : connexion avec l'aspirateur, permettant un démarrage et un arrêt en simultané



Equipement standard :

2 batteries, chargeur, poignée latérale multi-positions, coffret.

Prix :

Voltage	54V
Force de frappe (E.P.T.A.)	10.5J
Cadence de frappe	0-2900 cps/min
Niveau de vibrations	8.7 m/s ²
Poids	7.7 kg
Gencod	5035048791905