

Fiche technique du produit

Spécifications



Netshelter - Rack PDU 9000 commuté - 0U 16A 230V - (21) C13 & (3) C19, CEI309

APDU9959EU3

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Couleur	Noir
Type de produit ou équipement	PDU
Type du PDU	Commuté
Cord length	2,9 m
Nombre de câbles	1
Équipement fournis	Guide d'installation Cordon d'alimentation à verrouillage Supports de montage en rack Guide de sécurité

Complémentaires

Tension d'entrée principale	230 V
Hauteur	1794 mm
Largeur	55 mm
Tension de sortie principale	230 V
Profondeur	46 mm
Poids du produit	5,61 kg
Emplacement de montage	Côté
Montage préconisé	No preference
Type de connexion entrée	CEI 60309 16 A 2P + T CEI 60320 C20
Mode de montage	Non montable en rack
Rack units	0U
Compatible USB	No
Position de montage	Verticale
Protocole de port de communication	SNMP Redfish
Tension admissible	220...240 V
Courant de ligne max	16 A
Limites du courant d'entrée	16 A
Capacité de chargement	3700 VA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Outlet type and quantity	21 CEI 60320 C13 3 CEI 60320 C19

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Type de réseau de communication	10/100/1000BASE-T
---------------------------------	-------------------

Environnement

Certifications du produit	FCC partie 15 classe A VDE RCM EAC
Normes	EN 55022 classe A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 ICES-003
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...60 °C
Humidité relative	5...95 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante pour le stockage	-25...65 °C
Humidité relative de stockage	5...95 %
Altitude de stockage	0...15240 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	200,2 cm
Largeur de l'emballage 1	11,4 cm
Longueur de l'emballage 1	16,5 cm
Poids de l'emballage (Kg)	8,59 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	36
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	1 244 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	48 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	1 192 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	3 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	31346aed-552c-4a16-81d9-e683a383b6da
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Longer



Prolongation de vie

Réparation	Non
------------	-----

Use Again



Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	71
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Batterie amovible	Oui
Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Image of product / Alternate images

Alternative

