


HK2212

Douille à aiguilles

Douilles à aiguilles HK, selon DIN 618/ISO 3245

Information technique



Votre alternative produit actuelle

lubrifiant	Sans
trou de lubrification	Sans
revêtement	Sans
joint	Sans

dimensions principale & données de performance

F_w	22 mm	Diamètre sous rouleaux
D	28 mm	Diamètre extérieur
C	12 mm	Largeur
C_r	9.100 N	Charge dyn. de base, radiale
C_{0r}	13.400 N	Charge stat. de base, radiale
C_{ur}	1.630 N	Limite à la fatigue, radiale
n_G	11.700 1/min	vitesse limite
n_G Grease	7.000 1/min	vitesse limite pour lubrif. à la graisse
n_{gr}	8.900 1/min	Vitesse de base
$\approx m$	14,764 g	Poids

Dimensions

C_1	12 mm	Largeur, bague extérieure
r_{min}	0,8 mm	Dimension minimum de chanfrein



Plage de température

T _{min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	140 °C	Température de fonctionnement max.

information additionnelle

SD22X28X4	Bague d'étanchéité
G22X28X4	Bague d'étanchéité 2
IR17X22X13-XL	Bagues intérieures IR adaptées

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Lubrification à la graisse
-  lubrification à l'huile
-  Ouvert
-  Faible encombrement