

CK1,6-ED-1,00BU AG - Crimpkontakt

1663420

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1663420>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Crimpkontakt, Serie: HC-M-12, Buchse, gedreht, Kontaktdurchmesser: 1,6 mm, Anschlussquerschnitt: 0,75 mm² ... 1 mm², AWG 18...18, Material Kontakt: Cu-Legierung

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1663420
Verpackungseinheit	100 Stück
Mindestbestellmenge	100 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7AIA
GTIN	4017918123239
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,68 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,66 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

CK1,6-ED-1,00BU AG - Crimpkontakt



1663420

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1663420>

Technische Daten

Hinweise

Allgemein	für HC-M-12, HC-M-17, HC-M-03/04, HC-M-EMV, HC-D, HC-DD, HC-Q und VC-D-Kontaktträger
Montagehinweis	Die Güte einer Crimpverbindung wird durch die DIN EN 60352-2 bestimmt.
Montagehinweis	Bei Spannungen kleiner 5 V und Strömen kleiner 5 mA werden vergoldete Kontakte empfohlen.

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpkontakt
Serie	HC-M-12
	HC-M-EMV
	HC-D
	HC-DD
	VC-D
	HC-M-03/04
	HC-M-17
	HC-K
	HC-Q
	HC-COM
	HC-M-42
	HC-M-08-MBIT
Kontakttyp	gedreht

Anschlussdaten

Anschluss technik

Kontaktart	Buchse
Anschlussart	Crimpanschluss

Leiteranschluss

Abisolierlänge	8 mm
Anschlussquerschnitt (flexibel)	0,75 mm ² ... 1 mm ²
Anschlussquerschnitt	1 mm ² ... 1 mm ²
Anschlussquerschnitt AWG	18 ... 18

Materialangaben

Material Kontakt	Cu-Legierung
Material Kontaktoberfläche	Ag

Maße


CK1,6-ED-1,00BU AG - Crimpkontakt

1663420

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1663420>



Maßzeichnung



Durchmesser (Kontaktdurchmesser)

1,6 mm

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen

≥ 500

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)

-40 °C ... 125 °C

CK1,6-ED-1,00BU AG - Crimpkontakt


1663420

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1663420>



Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

CK1,6-ED-1,00BU AG - Crimpkontakt

1663420

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1663420>



Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1663420>



EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

CK1,6-ED-1,00BU AG - Crimpkontakt

1663420

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1663420>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

EF3.0 Klimawandel

CO ₂ e kg	0,034 kg CO ₂ e
----------------------	----------------------------